

MATIÈRE

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur blanche semblable à RAL 9002, finition mate.

EXÉCUTION STANDARD

Assemblage à déclic (voir Instructions d'assemblage).

ERGONOMIE ET DESIGN

Design moderne grâce à sa forme compacte. Les lignes internes de la cavité offrent une prise sûre, confortable et ergonomique. La poignée EPR-PF CLEAN en couleur blanche est particulièrement indiquée pour l'application sur les équipements médicaux et hospitaliers ainsi que pour l'industrie alimentaire.

DONNÉES TECHNIQUES


Les valeurs de résistance au levage (F1) et à la traction (F2) indiqués dans le tableau sont le résultat d'essais de laboratoire exécutés sur les poignées assemblées à des panneaux en tôle d'une épaisseur de 1.5 mm, renforcés pour l'exécution des essais.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



1. Voir "Gabarit de perçage" pour obtenir le siège de la poignée.
2. Éliminez toutes bavures avant d'assembler la poignée.
3. Insérez jusqu'au fond la partie supérieure de la poignée (Fig.1).
4. Pressez sur le côté inférieur jusqu'à la complète insertion à déclic de la poignée (Fig.2).



ERGOSTYLE® ELESA Original design 2007



Gabarit de perçage
(éliminez toutes bavures avant d'assembler la poignée)



s	EPR.90-PF		EPR.110-PF		EPR.120-PF	
	x	y	x	y	x	y
0.7	85 ^{+0.2}	34.9 ^{±0.1}	100 ^{±0.2}	49.7 ^{±0.1}	107.5 ^{+0.2}	70.5 ^{±0.1}
1	85 ^{+0.2}	35.1 ^{±0.1}	100 ^{±0.2}	50 ^{±0.1}	107.5 ^{+0.2}	70.8 ^{±0.1}
1.5	85 ^{+0.2}	36.1 ^{±0.1}	100 ^{±0.2}	50.4 ^{±0.1}	107.5 ^{+0.2}	71.2 ^{±0.1}
2	85 ^{+0.2}	36.1 ^{±0.1}	100 ^{±0.2}	50.7 ^{±0.1}	107.5 ^{+0.2}	71.5 ^{±0.1}
2.2	85 ^{+0.2}	36.1 ^{±0.1}	100 ^{±0.2}	50.7 ^{±0.1}	107.5 ^{+0.2}	71.5 ^{±0.1}

Code	Description	B	L	H	h1	h2	b1	b2	l1	l2	F1 [N]	F2 [N]	⚖
151001	EPR.90-PF-CLEAN	90	50	19	17	17.5	76	79	28	7	1800	500	20
151005	EPR.110-PF-CLEAN	109	73	24	20	21.5	91	96	42	9	1300	400	45
151011	EPR.120-PF-CLEAN	120	95	28.5	24	26.5	94	103	58	11	1000	250	58