

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

MATIÈRE

Technopolymère à base de polypropylène (PP) à haute résilience, couleur noire, finition mate.

CALOTTE COUVRE-DOUILLE

- ECB.I: technopolymère à base de polyester (PBT) dans les couleurs Elecolours, finition brillante, assemblage par pression. Compris dans la fourniture.

Disponible aussi comme pièce détachée vendue séparément (voir le tableau).

EXÉCUTIONS STANDARDS

Douille en acier bruni, trou alésé H7.

- **ETW.375+HEL**: avec poignée libre IEL+x SOFT (voir page 377) en technopolymère recouvert d'élastomère thermoplastique (TPE) "Soft-touch".

- **ETW.375+IR**: avec poignée rabattable IR.620 (voir page 414) en technopolymère.

EXÉCUTIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE

Douille avec trou et rainure de clavette selon DIN 6885/1 tolérance P9 (voir page A-16).

Pour la commande du volant avec rainure de clavette ajoutez l'index -K après le code et la description (ex. 205291-K- ETW.375+HEL A-20-K).

Pour des quantités suffisantes: exécutions avec système de blocage (brevet ELESAs), (voir page 128).

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

- GN 184: rondelle pour fixation axiale en acier bruni (voir page 897).

- ECB.I: calotte couvre-douille en technopolymère à base de polyester (PBT) dans les couleurs Elecolours, finition brillante, assemblage à pression (voir tableau).




ERGOSTYLE® ELESAs Original design

- C1** RAL7021
- C2** RAL2004
- C3** RAL7035
- C4** RAL1021
- C5** RAL5024
- C6** RAL3000

ECB.I

Code	Description	Couvre-douille pour
29451-*	ECB.I3-*	ETW.375

* Complétez avec l'index de la couleur (C1, ..., C6).



* Complétez avec l'index de la couleur, exemple: 205291-C2 ETW.375+HEL A-20-C2

- C1** RAL7021
- C2** RAL2004
- C3** RAL7035
- C4** RAL1021
- C5** RAL5024
- C6** RAL3000

ETW.375+HEL

Code	Description	D	dH7	L	B	d1	d2	d4	d5	h	h1	H	R	C# [Nm]	L# [J]	⚖️
205291-*	ETW.375+HEL A-20-*	375	20	86	38	35	33	80	70	38	14	65	160	380	55	1260

ETW.375+IR

Code	Description	D	dH7	L	B	d1	d2	d4	d5	h	h1	H	R	C# [Nm]	L# [J]	⚖️
205491-*	ETW.375+IR A-20-*	375	20	86	38	35	33	80	70	38	14	90	160	380	55	1350