



MATIÈRE

Acier INOX AISI 316L.

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

- **H**: caoutchouc synthétique H-NBR dureté 85 +/-5 Shore A, de couleur bleue, conforme aux normes FDA, résistant de -25 °C à +150 °C.
- **E**: caoutchouc synthétique EPDM dureté 85 +/-5 Shore A, de couleur bleue, conforme aux normes FDA, résistant de -40 °C à +120 °C.
- **F**: caoutchouc synthétique FKM dureté 85 +/-5 Shore A, de couleur bleue, conforme aux normes FDA, résistant de -5 °C à +200 °C.

EXÉCUTIONS STANDARDS

Trous borgnes filetés.

- **GN 429-MT-H**: finition mate sablée (RA < 0,8µ), joint d'étanchéité H-NBR.
- **GN 429-MT-E**: finition mate sablée (RA < 0,8µ), joint d'étanchéité EPDM.
- **GN 429-MT-F**: finition mate sablée (RA < 0,8µ), joint d'étanchéité FKM.
- **GN 429-PL-H**: finition polie miroir (RA < 0,8µ), joint d'étanchéité H-NBR.
- **GN 429-PL-E**: finition polie miroir (RA < 0,8µ), joint d'étanchéité EPDM.
- **GN 429-PL-F**: finition polie (RA <0,8µ), joint d'étanchéité FKM.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS


Les poignées GN 429 sont destinées à être utilisées dans des environnements où une hygiène importante est requise.

La présence du joint d'étanchéité spécial permet de sceller la partie interne du mouvement de l'environnement extérieur, en empêchant l'accès des impuretés. La version avec finition PL est en outre conforme aux directives DGUV.

La qualité de la finition, ainsi que les grands rayons d'angle et l'absence de cavités, empêchent les adhérences des impuretés et en facilitent le nettoyage.

Voir Données techniques Hygienic Design (à la page -).





GN 429-MT-H

INOX STAINLESS STEEL

Code	Description	d1	l±0.5	d2	d3	h	r	tmin	⚖
GN.29312	GN 429-A4-12-125-MT-H	12	125	M5	12.8	51	14	12	170
GN.29313	GN 429-A4-12-160-MT-H	12	160	M5	12.8	51	14	12	202
GN.29173	GN 429-A4-12-200-MT-H	12	200	M5	12.8	51	14	12	240
GN.29314	GN 429-A4-16-160-MT-H	16	160	M6	16.8	59	18	12	373
GN.29315	GN 429-A4-16-200-MT-H	16	200	M6	16.8	59	18	12	435
GN.29177	GN 429-A4-16-250-MT-H	16	250	M6	16.8	59	18	12	520
GN.29184	GN 429-A4-20-200-MT-H	20	200	M8	20.8	85	22	15	700
GN.29190	GN 429-A4-20-250-MT-H	20	250	M8	20.8	85	22	15	830
GN.29198	GN 429-A4-20-300-MT-H	20	300	M8	20.8	85	22	15	950



GN 429-MT-E

Code	Description	d1	l±0.5	d2	d3	h	r	tmin	⚖
GN.29181	GN 429-A4-12-125-MT-E	12	125	M5	12.8	51	14	12	170
GN.29186	GN 429-A4-12-160-MT-E	12	160	M5	12.8	51	14	12	202
GN.29172	GN 429-A4-12-200-MT-E	12	200	M5	12.8	51	14	12	240
GN.29191	GN 429-A4-16-160-MT-E	16	160	M6	16.8	59	18	12	373
GN.29196	GN 429-A4-16-200-MT-E	16	200	M6	16.8	59	18	12	435
GN.29176	GN 429-A4-16-250-MT-E	16	250	M6	16.8	59	18	12	520
GN.29183	GN 429-A4-20-200-MT-E	20	200	M8	20.8	85	22	15	700
GN.29189	GN 429-A4-20-250-MT-E	20	250	M8	20.8	85	22	15	830
GN.29195	GN 429-A4-20-300-MT-E	20	300	M8	20.8	85	22	15	950

GN 429-MT-F

Code	Description	d1	l±0.5	d2	d3	h	r	tmin	⚖
GN.75601	GN 429-A4-12-125-MT-F	12	125	M5	12.8	51	14	12	170
GN.75611	GN 429-A4-12-160-MT-F	12	160	M5	12.8	51	14	12	202
GN.75621	GN 429-A4-12-200-MT-F	12	200	M5	12.8	51	14	12	240
GN.75631	GN 429-A4-16-160-MT-F	16	160	M6	16.8	59	18	12	373
GN.75641	GN 429-A4-16-200-MT-F	16	200	M6	16.8	59	18	12	435
GN.75651	GN 429-A4-16-250-MT-F	16	250	M6	16.8	59	18	12	520
GN.75661	GN 429-A4-20-200-MT-F	20	200	M8	20.8	85	22	15	700
GN.75671	GN 429-A4-20-250-MT-F	20	250	M8	20.8	85	22	15	830
GN.75681	GN 429-A4-20-300-MT-F	20	300	M8	20.8	85	22	15	950





GN 429-PL-H

Code	Description	d1	l±0.5	d2	d3	h	r	tmin	△△
GN.29322	GN 429-A4-12-125-PL-H	12	125	M5	12.8	51	14	12	170
GN.29323	GN 429-A4-12-160-PL-H	12	160	M5	12.8	51	14	12	202
GN.29175	GN 429-A4-12-200-PL-H	12	200	M5	12.8	51	14	12	240
GN.29324	GN 429-A4-16-160-PL-H	16	160	M6	16.8	59	18	12	373
GN.29325	GN 429-A4-16-200-PL-H	16	200	M6	16.8	59	18	12	435
GN.29179	GN 429-A4-16-250-PL-H	16	250	M6	16.8	59	18	12	520
GN.29188	GN 429-A4-20-200-PL-H	20	200	M8	20.8	85	22	15	700
GN.29194	GN 429-A4-20-250-PL-H	20	250	M8	20.8	85	22	15	830
GN.29200	GN 429-A4-20-300-PL-H	20	300	M8	20.8	85	22	15	950

GN 429-PL-E

Code	Description	d1	l±0.5	d2	d3	h	r	tmin	△△
GN.29182	GN 429-A4-12-125-PL-E	12	125	M5	12.8	51	14	12	170
GN.29187	GN 429-A4-12-160-PL-E	12	160	M5	12.8	51	14	12	202
GN.29174	GN 429-A4-12-200-PL-E	12	200	M5	12.8	51	14	12	240
GN.29192	GN 429-A4-16-160-PL-E	16	160	M6	16.8	59	18	12	373
GN.29197	GN 429-A4-16-200-PL-E	16	200	M6	16.8	59	18	12	435
GN.29178	GN 429-A4-16-250-PL-E	16	250	M6	16.8	59	18	12	520
GN.29185	GN 429-A4-20-200-PL-E	20	200	M8	20.8	85	22	15	700
GN.29193	GN 429-A4-20-250-PL-E	20	250	M8	20.8	85	22	15	830
GN.29199	GN 429-A4-20-300-PL-E	20	300	M8	20.8	85	22	15	950

GN 429-PL-F

Code	Description	d1	l±0.5	d2	d3	h	r	tmin	△△
GN.75606	GN 429-A4-12-125-PL-F	12	125	M5	12.8	51	14	12	170
GN.75616	GN 429-A4-12-160-PL-F	12	160	M5	12.8	51	14	12	202
GN.75626	GN 429-A4-12-200-PL-F	12	200	M5	12.8	51	14	12	240
GN.75636	GN 429-A4-16-160-PL-F	16	160	M6	16.8	59	18	12	373
GN.75646	GN 429-A4-16-200-PL-F	16	200	M6	16.8	59	18	12	435
GN.75656	GN 429-A4-16-250-PL-F	16	250	M6	16.8	59	18	12	520
GN.75666	GN 429-A4-20-200-PL-F	20	200	M8	20.8	85	22	15	700
GN.75676	GN 429-A4-20-250-PL-F	20	250	M8	20.8	85	22	15	830
GN.75686	GN 429-A4-20-300-PL-F	20	300	M8	20.8	85	22	15	950

Poignées de manutention