

EXÉCUTIONS STANDARDS

- **GN 476.2-W-MT** : avec goujon, aluminium naturel, finition mate
- **GN 476.2-W-ELS** : avec goujon, aluminium anodisé, couleur noir
- **GN 476.2-A-MT** : avec trou, aluminium naturel, finition mate
- **GN 476.2-A-ELS** : avec trou, aluminium anodisé, couleur noir

ÉCHELON À EXPANSION (SEULEMENT POUR EXÉCUTION W)
Acier INOX AISI 303

VIS À TÊTE CYLINDRIQUE ISO 4762
Acier INOX

GOUJON CYLINDRIQUE ISO 2338
Acier INOX

VIS SANS TÊTE DIN 913 (SEULEMENT POUR EXÉCUTION A)
Acier INOX




VIS SANS TÊTE DIN 915 (SEULEMENT POUR EXÉCUTION W)
Acier INOX

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Les systèmes de support pour guides en T GN 476.2 relient les tubes et les barres disposés en T. Ils sont utilisés par exemple pour les guides latéraux, dans les cas où les systèmes ne doivent pas dépasser latéralement. De plus, le point de serrage séparable permet d'insérer les systèmes de support dans des structures existantes et simplifie leur installation lorsqu'il n'est pas possible de procéder à une insertion axiale, par exemple en raison de la présence de courbes. En combinant un système de type W avec un système de type A, il est possible de relier entre eux deux tubes ou deux barres avec n'importe quel angle réglable. La vis de fixation standard est une vis à tête cylindrique concave hexagonale ISO 4762. Peut être remplacée par un kit de serrage GN 511 (voir tableau des dimensions).

ACCESSOIRES


- Kit de serrage pour systèmes de support GN 511.
- Tubes et barres de connexion MSM-T.



GN 476.2-A-MT

Code	Description	d1*	d2	d4	d5	l2	l3	l4	l5	k	t	Kit de serrage pour d4	△
GN.81106	GN 476.2-B8-B8-A-MT	B 8	B 8	M 4	M 4	32	2.5	30.5	5.5	16	8	GN 511-M4-16	20
GN.81116	GN 476.2-B10-B10-A-MT	B 10	B 10	M 5	M 5	38	3.1	36.1	7	20	10	GN 511-M5-20	36
GN.81126	GN 476.2-B12-B12-A-MT	B 12	B 12	M 5	M 5	42	3.6	39.6	8	20	12	GN 511-M5-20	37
GN.81136	GN 476.2-B15-B15-A-MT	B 15	B 15	M 6	M 6	52	4.4	48.9	10	25	15	GN 511-M6-25	70
GN.81146	GN 476.2-B16-B16-A-MT	B 16	B 16	M 6	M 6	55	4.8	51.8	11	25	16	GN 511-M6-25	72
GN.81156	GN 476.2-B20-B20-A-MT	B 20	B 20	M 6	M 6	63	6	59	12	30	18	GN 511-M6-30	111

* pour arbres tolérance h11.



GN 476.2-A-ELS

Code	Description	d1*	d2	d4	d5	l2	l3	l4	l5	k	t	Kit de serrage pour d4	
GN.81105	GN 476.2-B8-B8-A-ELS	B 8	B 8	M 4	M 4	32	2.5	30.5	5.5	16	8	GN 511-M4-16	20
GN.81115	GN 476.2-B10-B10-A-ELS	B 10	B 10	M 5	M 5	38	3.1	36.1	7	20	10	GN 511-M5-20	36
GN.81125	GN 476.2-B12-B12-A-ELS	B 12	B 12	M 5	M 5	42	3.6	39.6	8	20	12	GN 511-M5-20	37
GN.81135	GN 476.2-B15-B15-A-ELS	B 15	B 15	M 6	M 6	52	4.4	48.9	10	25	15	GN 511-M6-25	70
GN.81145	GN 476.2-B16-B16-A-ELS	B 16	B 16	M 6	M 6	55	4.8	51.8	11	25	16	GN 511-M6-25	72
GN.81155	GN 476.2-B20-B20-A-ELS	B 20	B 20	M 6	M 6	63	6	59	12	30	18	GN 511-M6-30	111

GN 476.2-W-MT

Code	Description	d1*	d3	d4	d5	l1	l2	l3	l4	l5	k	Kit de serrage pour d4	
GN.81102	GN 476.2-B8-8-W-MT	B 8	8	M 4	M 4	16	32	2.5	30.5	5.5	16	GN 511-M4-16	29
GN.81112	GN 476.2-B10-10-W-MT	B 10	10	M 5	M 5	17	38	3.1	36.1	7	20	GN 511-M5-20	53
GN.81122	GN 476.2-B12-12-W-MT	B 12	12	M 5	M 5	19	42	3.6	39.6	8	20	GN 511-M5-20	64
GN.81132	GN 476.2-B15-15-W-MT	B 15	15	M 6	M 6	21	52	4.4	48.9	10	25	GN 511-M6-25	119
GN.81142	GN 476.2-B16-16-W-MT	B 16	16	M 6	M 6	24	55	4.8	51.8	11	25	GN 511-M6-25	134
GN.81152	GN 476.2-B20-20-W-MT	B 20	20	M 6	M 6	26	63	6	59	12	30	GN 511-M6-30	219

GN 476.2-W-ELS

Code	Description	d1*	d3	d4	d5	l1	l2	l3	l4	l5	k	Kit de serrage pour d4	
GN.81101	GN 476.2-B8-8-W-ELS	B 8	8	M 4	M 4	16	32	2.5	30.5	5.5	16	GN 511-M4-16	29
GN.81111	GN 476.2-B10-10-W-ELS	B 10	10	M 5	M 5	17	38	3.1	36.1	7	20	GN 511-M5-20	53
GN.81121	GN 476.2-B12-12-W-ELS	B 12	12	M 5	M 5	19	42	3.6	39.6	8	20	GN 511-M5-20	64
GN.81131	GN 476.2-B15-15-W-ELS	B 15	15	M 6	M 6	21	52	4.4	48.9	10	25	GN 511-M6-25	119
GN.81141	GN 476.2-B16-16-W-ELS	B 16	16	M 6	M 6	24	55	4.8	51.8	11	25	GN 511-M6-25	134
GN.81151	GN 476.2-B20-20-W-ELS	B 20	20	M 6	M 6	26	63	6	59	12	30	GN 511-M6-30	219

* pour arbres tolérance h11.