

CORPS

Acier INOX AISI 303. NI

BILLE

Acier INOX AISI 420C, trempé

ROULEMENT À FRICTION

Technopolymère


TEMPÉRATURE MAX. D'EXERCICE

-50 °C à +90 °C

INFORMATIONS

Les unités de transfert à billes GN 509.10 sont utilisées pour la construction de mécanismes et de dispositifs. Le roulement à friction de la bille assure un déplacement et un pivotement en douceur des pièces dans n'importe quelle direction.

Il est recommandé d'appliquer une tolérance H7 au trou de positionnement d2.



Code	Description	d1	d2	d3	h1	h2	h3	Taille	Charge C0 N	⚖
GN.23021	GN 509.10-6-NI	6.5	10	13	8	3.2	1.2	6	1161	4
GN.23022	GN 509.10-8-NI	8.5	12.6	17	7.9	4.5	1.8	8	1986	8