



MATIÈRE


Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

EXÉCUTIONS STANDARD

- **GC-A:** vis à tête cylindrique M8 à six pans creux et écrous en acier zingué.
- **GC-SST:** vis à tête cylindrique M8 à six pans creux et écrous en acier INOX AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES

Couple maximum de serrage pour le serrage des vis 19 Nm.



GC.

Code	Description	d Tube (mm)	d Tube (GAS)	d1 Tube (mm)	d1 Tube (GAS)	△△
419646	GC.42-42-A	42.4	1"1/4	42.4	1"1/4	410
419644	GC.48-42-A	48.3	1"1/2	42.4	1"1/4	400
419642	GC.48-48-A	48.3	1"1/2	48.3	1"1/2	390
419640	GC.60-42-A	60.3	2"	42.4	1"1/4	380
419638	GC.60-48-A	60.3	2"	48.3	1"1/2	370
419661	GC.45x45-A	45x45	-	45x45	-	387

GC-SST

Code	Description	d Tube (mm)	d Tube (GAS)	d1 Tube (mm)	d1 Tube (GAS)	△△
419647	GC.42-42-SST	42.4	1"1/4	42.4	1"1/4	410
419645	GC.48-42-SST	48.3	1"1/2	42.4	1"1/4	400
419643	GC.48-48-SST	48.3	1"1/2	48.3	1"1/2	390
419641	GC.60-42-SST	60.3	2"	42.4	1"1/4	380
419639	GC.60-48-SST	60.3	2"	48.3	1"1/2	370
419662	GC.45x45-SST	45x45	-	45x45	-	387