




VERSIONS

- Version **N**: sans augmentation du couple
- Version **B**: avec augmentation du couple

Acier zingué, finition passivée bleu **SZ**
Inox, finition lisse **NB**

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Les tasseaux pour rainures en T GN 51B permettent de fixer des pièces et des accessoires dans les rainures des profilés en aluminium.
Avec le type B, l'augmentation du couple de serrage de l'écrou garantit une bonne transmission de la rotation à 90° lors de l'installation ou du retrait du boulon, ainsi que l'alignement transversal ou longitudinal de l'écrou par rapport à la rainure en T.
Le raccordement est conducteur.



GN 51B-N-SZ

Code	Description	b	n	d	h1	h2	Longueur l	⚖
GN.72907	GN 51B-6M4-N-SZ	11.5	6	M4	3	1	5.9	1
GN.72911	GN 51B-8M4-N-SZ	16.5	8	M4	4.5	1.5	8	4
GN.72915	GN 51B-8M5-N-SZ	16.5	8	M5	4.5	1.5	8	3
GN.72923	GN 51B-8M6-N-SZ	16.5	8	M6	4.5	1.5	8	2
GN.72927	GN 51B-10M4-N-SZ	19.4	10	M4	5.7	3	9.8	8
GN.72931	GN 51B-10M5-N-SZ	19.4	10	M5	5.7	3	9.8	7
GN.72939	GN 51B-10M6-N-SZ	19.4	10	M6	5.7	3	9.8	6
GN.72947	GN 51B-10M8-N-SZ	19.4	10	M8	5.7	3	9.8	5

GN 51B-B-SZ

Code	Description	b	n	d	h1	h2	Longueur l	⚖
GN.72903	GN 51B-6M4-B-SZ	11.5	6	M4	3	1	5.9	1
GN.72909	GN 51B-8M4-B-SZ	16.5	8	M4	4.5	1.5	8	4
GN.72913	GN 51B-8M5-B-SZ	16.5	8	M5	4.5	1.5	8	3
GN.72919	GN 51B-8M6-B-SZ	16.5	8	M6	4.5	1.5	8	2
GN.72925	GN 51B-10M4-B-SZ	19.4	10	M4	5.7	3	9.8	8
GN.72929	GN 51B-10M5-B-SZ	19.4	10	M5	5.7	3	9.8	7
GN.72935	GN 51B-10M6-B-SZ	19.4	10	M6	5.7	3	9.8	6
GN.72943	GN 51B-10M8-B-SZ	19.4	10	M8	5.7	3	9.8	5

GN 51B-N-NB

Code	Description	b	n	d	h1	h2	Longueur l	⚖
GN.72905	GN 51B-6M4-N-NB	11.5	6	M4	3	1	5.9	1
GN.72921	GN 51B-8M6-N-NB	16.5	8	M6	4.5	1.5	8	2
GN.72937	GN 51B-10M6-N-NB	19.4	10	M6	5.7	3	9.8	6
GN.72945	GN 51B-10M8-N-NB	19.4	10	M8	5.7	3	9.8	5

GN 51B-B-NB

Code	Description	b	n	d	h1	h2	Longueur l	⚖
GN.72901	GN 51B-6M4-B-NB	11.5	6	M4	3	1	5.9	1
GN.72917	GN 51B-8M6-B-NB	16.5	8	M6	4.5	1.5	8	2
GN.72933	GN 51B-10M6-B-NB	19.4	10	M6	5.7	3	9.8	6
GN.72941	GN 51B-10M8-B-NB	19.4	10	M8	5.7	3	9.8	5