

TYPES

- Type **H**: réglable verticalement
- Type **B**: réglable horizontalement
- Type **HB**: réglable verticalement et horizontalement

Alliage de zinc moulé sous pression

revêtement en résine époxy

Noir, RAL 9005, finition mate **SW**

argenté, RAL 9006, finition mate **SR**

Acier INOX AISI 316 **A4**

finition grenailée mate **GS**


Goujon de rotation

Inox AISI 316Ti


CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Grâce aux charnières GN 127, les portes et les caches peuvent être positionnées confortablement et de manière finement ajustée en déplaçant les douilles de réglage. De cette manière, les interstices des portes peuvent être réajustés et les tolérances de fabrication peuvent être compensées. Les pointes de flèches marquent le milieu de la plage réglable w.


Les variantes en acier INOX sont de plus généralement adaptées aux applications impliquant des conditions particulièrement agressives.




GN 127-H




GN 127-B



GN 127-HB





GN 127-H

Code	Description	h1	l1	l2	d1	d2	h2	h3	l3	m1	m2	x	w	⚖
GN.79041	GN 127-ZD-52-40-H-SW	9.5	52	40	4.5	4	6	5.5	22	30	22	0.5	2	69
GN.79061	GN 127-ZD-64-50-H-SW	11.5	64	50	5.5	6	6.5	7.5	28	37	27	0.75	3	115
GN.79081	GN 127-ZD-76-60-H-SW	15	76	60	6.5	8	9	8.5	33.5	42	34	1	4	205
GN.79039	GN 127-ZD-52-40-H-SR	9.5	52	40	4.5	4	6	5.5	22	30	22	0.5	2	69
GN.79059	GN 127-ZD-64-50-H-SR	11.5	64	50	5.5	6	6.5	7.5	28	37	27	0.75	3	115
GN.79079	GN 127-ZD-76-60-H-SR	15	76	60	6.5	8	9	8.5	33.5	42	34	1	4	205

GN 127-B

Code	Description	h1	l1	l2	d1	d2	h2	h3	l3	m1	m2	x	w	⚖
GN.79033	GN 127-ZD-52-40-B-SW	9.5	52	40	4.5	4	6.5	5.5	22	30	22	0.5	2	69
GN.79053	GN 127-ZD-64-50-B-SW	11.5	64	50	5.5	6	7	7.5	28	37	27	0.75	3	115
GN.79073	GN 127-ZD-76-60-B-SW	15	76	60	6.5	8	9	8.5	33.5	42	34	1	4	205
GN.79031	GN 127-ZD-52-40-B-SR	9.5	52	40	4.5	4	6.5	5.5	22	30	22	0.5	2	69
GN.79051	GN 127-ZD-64-50-B-SR	11.5	64	50	5.5	6	7	7.5	28	37	27	0.75	3	115
GN.79071	GN 127-ZD-76-60-B-SR	15	76	60	6.5	8	9	8.5	33.5	42	34	1	4	205

GN 127-HB

Code	Description	h1	l1	l2	d1	d2	h2	h3	l3	m1	m2	x	w	⚖
GN.79037	GN 127-ZD-52-40-HB-SW	9.5	52	40	4.5	4	6.5	5.5	22	30	22	0.5	2	69
GN.79057	GN 127-ZD-64-50-HB-SW	11.5	64	50	5.5	6	7	7.5	28	37	27	0.75	3	115
GN.79077	GN 127-ZD-76-60-HB-SW	15	76	60	6.5	8	9	8.5	33.5	42	34	1	4	205
GN.79035	GN 127-ZD-52-40-HB-SR	9.5	52	40	4.5	4	6.5	5.5	22	30	22	0.5	2	69
GN.79055	GN 127-ZD-64-50-HB-SR	11.5	64	50	5.5	6	7	7.5	28	37	27	0.75	3	115
GN.79075	GN 127-ZD-76-60-HB-SR	15	76	60	6.5	8	9	8.5	33.5	42	34	1	4	205

GN 127-A4-H



Code	Description	h1	l1	l2	d1	d2	h2	h3	l3	m1	m2	x	w	⚖
GN.79005	GN 127-A4-52-40-H-GS	9.5	52	40	4.5	4	6	5.5	22	30	22	1	2	78
GN.79015	GN 127-A4-64-50-H-GS	11.5	64	50	5.5	6	7	6.5	28	37	27	1.5	3	140
GN.79025	GN 127-A4-76-60-H-GS	15	76	60	6.5	8	9	8.5	33.5	42	34	2	4	259

GN 127-A4-B

Code	Description	h1	l1	l2	d1	d2	h2	h3	l3	m1	m2	x	w	⚖
GN.79001	GN 127-A4-52-40-B-GS	9.5	52	40	4.5	4	6	5.5	22	30	22	1	2	76
GN.79011	GN 127-A4-64-50-B-GS	11.5	64	50	5.5	6	7	6.5	28	37	27	1.5	3	137
GN.79021	GN 127-A4-76-60-B-GS	15	76	60	6.5	8	9	8.5	33.5	42	34	2	4	253

GN 127-A4-HB

Code	Description	h1	l1	l2	d1	d2	h2	h3	l3	m1	m2	x	w	⚖
GN.79003	GN 127-A4-52-40-HB-GS	9.5	52	40	4.5	4	6	5.5	22	30	22	1	2	77
GN.79013	GN 127-A4-64-50-HB-GS	11.5	64	50	5.5	6	7	6.5	28	37	27	1.5	3	138
GN.79023	GN 127-A4-76-60-HB-GS	15	76	60	6.5	8	9	8.5	33.5	42	34	2	4	256

