



TYPE

- Type A: sans trous de fixation

Tige, douille réglable
- Acier INOX AISI 304
- Tourné

Base

Tôle en acier INOX AISI 316L

Joints, bleus, conformes aux normes de la FDA
- Joint supérieur de la douille de protection (GBS)

H-NBR, dureté 70 ±5 Shore A

- Joint inférieur de la douille de protection (GBI)

TPU, dureté 95 ±5 Shore A

- Joint de la tige (GST)

H-NBR, dureté 85 ±5 Shore A

Joint de base (GBA), de couleur bleue, selon FDA

- Silicone, dureté 85 ±5 Shore A

- Vulcanisé

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Les pieds réglables GN 19 sont conformes à la norme d'hygiène 3-A 88-01 et aux principes de test de la DGVU, ce qui permet de les utiliser dans des environnements hygiéniques.

Voir les données techniques Hygienic Design (voir page -).

La surface se trouvant sous la base d'appui est protégée par des joints empêchant la pénétration de saletés lorsque le pied est enfoncé sous le poids de la machine.

La douille de protection réglable, qui couvre la partie filetée de la tige, est équipée à la fois en haut et en bas d'un joint de protection, ainsi que sur la base de la tige filetée. Ces joints empêchent la pénétration de saletés à l'intérieur de l'accouplement entre la tige filetée et la douille de protection réglable.

La qualité de finition des pièces en acier INOX empêche l'adhérence de la saleté et en facilite le nettoyage.


Les valeurs de charge indiquées dans le tableau sont le résultat d'une série de tests exécutés avec un chargement appliqué perpendiculairement à la base. Elles ne sont que purement indicatives et doivent être vérifiées dans les conditions d'utilisation spécifiques.

En conditions d'emploi réelles, d'éventuelles sollicitations latérales ou angulaires, qui en réduisent la capacité de charge, doivent être prises en compte.

L'utilisateur a la responsabilité de déterminer dans chaque cas si le produit convient à l'usage prévu.

ACCESSOIRE

Manchons de protection GN 20.1 (voir page) Hygienic Design.



Code	Description	d1	d2	d3	l1	l2	l3	sw1	sw2	Charge statique [KN]	⚖
GN.21501	GN 19-60-M12-175-A	60	M12	25	175	14	35	17	19	9	477
GN.21502	GN 19-60-M12-225-A	60	M12	25	225	14	35	17	19	9	521
GN.21505	GN 19-60-M16-175-A	60	M16	28	175	19	35	18	22	9	538
GN.21506	GN 19-60-M16-225-A	60	M16	28	225	19	35	18	22	9	619
GN.21511	GN 19-80-M12-175-A	80	M12	25	175	14	35	17	19	15	540
GN.21512	GN 19-80-M12-225-A	80	M12	25	225	14	35	17	19	15	584
GN.21515	GN 19-80-M16-175-A	80	M16	28	175	19	35	18	22	15	601
GN.21516	GN 19-80-M16-225-A	80	M16	28	225	19	35	18	22	15	681
GN.21521	GN 19-80-M20-185-A	80	M20	32	185	24	35	24	27	15	814
GN.21522	GN 19-80-M20-235-A	80	M20	32	235	24	35	24	27	15	1127
GN.21525	GN 19-80-M24-185-A	80	M24	36	185	29	35	24	30	15	978
GN.21526	GN 19-80-M24-235-A	80	M24	36	235	29	35	24	30	15	1157
GN.21531	GN 19-100-M16-175-A	100	M16	28	175	19	35	18	22	22	683
GN.21532	GN 19-100-M16-225-A	100	M16	28	225	19	35	18	22	22	763
GN.21535	GN 19-100-M20-185-A	100	M20	32	185	24	35	24	27	22	896
GN.21536	GN 19-100-M20-235-A	100	M20	32	235	24	35	24	27	22	1209
GN.21541	GN 19-100-M24-185-A	100	M24	36	185	29	35	24	30	22	1060
GN.21542	GN 19-100-M24-235-A	100	M24	36	235	29	35	24	30	22	1239
GN.21545	GN 19-120-M16-175-A	120	M16	28	175	19	35	18	22	30	780
GN.21546	GN 19-120-M16-225-A	120	M16	28	225	19	35	18	22	30	860
GN.21551	GN 19-120-M20-185-A	120	M20	32	185	24	35	24	27	30	993
GN.21552	GN 19-120-M20-235-A	120	M20	32	235	24	35	24	27	30	1306
GN.21555	GN 19-120-M24-185-A	120	M24	36	185	29	35	24	30	30	1157
GN.21556	GN 19-120-M24-235-A	120	M24	36	235	29	35	24	30	30	1336