

TYPE

- Type **O** : sans force de serrage accrue
- Type **M** : avec force de serrage accrue

POIGNÉE

- Technopolymère, polyamide (PA)
- Température de fonctionnement de -30 °C à +80 °C
- Couleur noire

BOUTON

- Aluminium
- Anodisé, couleur rouge

GOUJON

- Acier, phosphaté de manganèse **S**
- Acier INOX AISI 303/AISI 630 **N**

SEGMENTS FILETÉS

- Acier INOX AISI 630
- Trempé par précipitation

ROULEMENT AXIAL POUR LE TYPE M

- Acier, nitruré et bruni pour acier pour S
- Acier INOX AISI 630, trempé pour acier INOX pour N

RESSORT

- Acier INOX

INFORMATIONS

Les volants à lobes pour serrage rapide GN 6336.9 sont utilisés pour les opérations de serrage et blocage rapides.


En appuyant sur le bouton, les segments filetés rentrent et permettent d'insérer le volant dans un trou fileté. En relâchant le bouton après l'insertion, il est possible de fermer le volant en faisant moins d'un tour. Le relâchement s'effectue dans l'ordre inverse.

Afin de garantir une fermeture optimale, le filetage de centrage doit avoir la bonne mesure et les segments filetés s'emboîter complètement.




Exemples d'application


Serrage



Desserrage



Segments
taraudés
rétractés




GN 6336.9-O-S

Code	Description	d1 -1	d2	d3 -0.07	d4	h1	l1	l2	l3	Couple max. de serrage [Nm]	Max. clamping force F in kN	⚖
GN.63307	GN 6336.9-40-M8-24-O-S	40	M8	6.62	21.6	37.5	24	5.8	8	5	3.3	86
GN.63317	GN 6336.9-40-M8-34-O-S	40	M8	6.62	21.6	37.5	34	5.8	8	5	3.3	90
GN.63327	GN 6336.9-40-M8-44-O-S	40	M8	6.62	21.6	37.5	44	5.8	8	5	3.3	93
GN.63337	GN 6336.9-40-M10-26-O-S	40	M10	8.35	21.6	37.5	26	6	10	5	2.9	93
GN.63347	GN 6336.9-40-M10-36-O-S	40	M10	8.35	21.6	37.5	36	6	10	5	2.9	94
GN.63357	GN 6336.9-40-M10-46-O-S	40	M10	8.35	21.6	37.5	46	6	10	5	2.9	99
GN.63367	GN 6336.9-40-M12-34-O-S	40	M12	10.07	21.6	37.5	34	7	12	5	2.5	99
GN.63377	GN 6336.9-40-M12-49-O-S	40	M12	10.07	21.6	37.5	49	7	12	5	2.5	108
GN.63387	GN 6336.9-40-M12-69-O-S	40	M12	10.07	21.6	37.5	69	7	12	5	2.5	122


GN 6336.9-M-S

Code	Description	d1 -1	d2	d3 -0.07	d4	d5	h2	l1	l2	l3	Couple max. de serrage [Nm]	Max. clamping force F in kN	⚖
GN.63303	GN 6336.9-40-M8-24-M-S	40	M8	6.62	21.6	30	51.5	24	5.8	8	5	4.8	96
GN.63313	GN 6336.9-40-M8-34-M-S	40	M8	6.62	21.6	30	51.5	34	5.8	8	5	4.8	98
GN.63323	GN 6336.9-40-M8-44-M-S	40	M8	6.62	21.6	30	51.5	44	5.8	8	5	4.8	101
GN.63333	GN 6336.9-40-M10-26-M-S	40	M10	8.35	21.6	30	51.5	26	6	10	5	4.2	100
GN.63343	GN 6336.9-40-M10-36-M-S	40	M10	8.35	21.6	30	51.5	36	6	10	5	4.2	150
GN.63353	GN 6336.9-40-M10-46-M-S	40	M10	8.35	21.6	30	51.5	46	6	10	5	4.2	108
GN.63363	GN 6336.9-40-M12-34-M-S	40	M12	10.07	21.6	30	51.5	34	7	12	5	3.7	184
GN.63373	GN 6336.9-40-M12-49-M-S	40	M12	10.07	21.6	30	51.5	49	7	12	5	3.7	193
GN.63383	GN 6336.9-40-M12-69-M-S	40	M12	10.07	21.6	30	51.5	69	7	12	5	3.7	206






GN 6336.9-O



GN 6336.9-M



GN 6336.9-O-N

INOX STAINLESS STEEL

Code	Description	d1 -1	d2	d3 -0.07	d4	h1	l1	l2	l3	Couple max. de serrage [Nm]	Max. clamping force F in kN	⚖
GN.63305	GN 6336.9-40-M8-24-O-N	40	M8	6.62	21.6	37.5	24	5.8	8	5	3.3	86
GN.63315	GN 6336.9-40-M8-34-O-N	40	M8	6.62	21.6	37.5	34	5.8	8	5	3.3	90
GN.63325	GN 6336.9-40-M8-44-O-N	40	M8	6.62	21.6	37.5	44	5.8	8	5	3.3	93
GN.63335	GN 6336.9-40-M10-26-O-N	40	M10	8.35	21.6	37.5	26	6	10	5	2.9	93
GN.63345	GN 6336.9-40-M10-36-O-N	40	M10	8.35	21.6	37.5	36	6	10	5	2.9	94
GN.63355	GN 6336.9-40-M10-46-O-N	40	M10	8.35	21.6	37.5	46	6	10	5	2.9	99
GN.63365	GN 6336.9-40-M12-34-O-N	40	M12	10.07	21.6	37.5	34	7	12	5	2.5	99
GN.63375	GN 6336.9-40-M12-49-O-N	40	M12	10.07	21.6	37.5	49	7	12	5	2.5	108
GN.63385	GN 6336.9-40-M12-69-O-N	40	M12	10.07	21.6	37.5	69	7	12	5	2.5	122

GN 6336.9-M-N

INOX STAINLESS STEEL

Code	Description	d1 -1	d2	d3 -0.07	d4	d5	h2	l1	l2	l3	Couple max. de serrage [Nm]	Max. clamping force F in kN	⚖
GN.63301	GN 6336.9-40-M8-24-M-N	40	M8	6.62	21.6	30	51.5	24	5.8	8	5	4.8	96
GN.63311	GN 6336.9-40-M8-34-M-N	40	M8	6.62	21.6	30	51.5	34	5.8	8	5	4.8	98
GN.63321	GN 6336.9-40-M8-44-M-N	40	M8	6.62	21.6	30	51.5	44	5.8	8	5	4.8	101
GN.63331	GN 6336.9-40-M10-26-M-N	40	M10	8.35	21.6	30	51.5	26	6	10	5	4.2	100
GN.63341	GN 6336.9-40-M10-36-M-N	40	M10	8.35	21.6	30	51.5	36	6	10	5	4.2	150
GN.63351	GN 6336.9-40-M10-46-M-N	40	M10	8.35	21.6	30	51.5	46	6	10	5	4.2	108
GN.63361	GN 6336.9-40-M12-34-M-N	40	M12	10.07	21.6	30	51.5	34	7	12	5	3.7	184
GN.63371	GN 6336.9-40-M12-49-M-N	40	M12	10.07	21.6	30	51.5	49	7	12	5	3.7	193
GN.63381	GN 6336.9-40-M12-69-M-N	40	M12	10.07	21.6	30	51.5	69	7	12	5	3.7	206