

EXÉCUTIONS STANDARD


- **GN 653.2-ST**: acier tourné et bruni, classe 5 (résistance à traction 500 N/mm²).
- **GN 653.2-NI**: acier INOX AISI 303, finition mate sablée.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Les vis retenues avec poignée moletée GN 653.2 permettent le montage rapide des pièces de machine (carters, fermetures, etc.) restant bloquées dans la partie mobile sans risque de perte.



Types de montage



GN 653.2-ST

Code	Description	d1	d2	d3	d4-0.2	d5	l1	l2	l3	h	k	a1	a2	a3	
GN.28005	GN 653.2-M4-15-ST	M4	16	8	3.2	4.5	15	5	2	5.5	3.5	2+4	4+8	8+10	7
GN.28015	GN 653.2-M4-17-ST	M4	16	8	3.2	4.5	17	5	2	5.5	3.5	4+6	6+10	10+12	8
GN.28025	GN 653.2-M4-19-ST	M4	16	8	3.2	4.5	19	5	2	5.5	3.5	6+8	8+12	12+14	9
GN.28033	GN 653.2-M4-21-ST	M4	16	8	3.2	4.5	21	5	2	5.5	3.5	8+10	10+14	14+16	10
GN.28037	GN 653.2-M5-18-ST	M5	20	10	4	5.5	18	6	2.5	6.5	4	2.5+4	4+10.5	10.5+12	13
GN.28041	GN 653.2-M5-20-ST	M5	20	10	4	5.5	20	6	2.5	6.5	4	4+6	6+12	12+14	14
GN.28045	GN 653.2-M5-22-ST	M5	20	10	4	5.5	22	6	2.5	6.5	4	6+8	8+14	14+16	15
GN.28049	GN 653.2-M5-26-ST	M5	20	10	4	5.5	26	6	2.5	6.5	4	8+12	12+16	16+18	16
GN.28053	GN 653.2-M6-24-ST	M6	24	12	4.8	6.5	24	8	3	8	5	3+6	6+13	13+16	23
GN.28057	GN 653.2-M6-26-ST	M6	24	12	4.8	6.5	26	8	3	8	5	6+8	8+16	16+18	24
GN.28061	GN 653.2-M6-30-ST	M6	24	12	4.8	6.5	30	8	3	8	5	8+12	12+18	18+22	25
GN.28065	GN 653.2-M6-34-ST	M6	24	12	4.8	6.5	34	8	3	8	5	12+16	16+22	22+26	27
GN.28069	GN 653.2-M8-30-ST	M8	30	16	6.5	8.5	30	10	4	9	6	4+8	8+16	16+20	44
GN.28073	GN 653.2-M8-34-ST	M8	30	16	6.5	8.5	34	10	4	9	6	8+12	12+20	20+24	46
GN.28077	GN 653.2-M8-38-ST	M8	30	16	6.5	8.5	38	10	4	9	6	12+16	16+24	24+28	48
GN.28081	GN 653.2-M8-42-ST	M8	30	16	6.5	8.5	42	10	4	9	6	16+20	20+28	28+32	50

GN 653.2-NI

Code	Description	d1	d2	d3	d4-0.2	d5	l1	l2	l3	h	k	a1	a2	a3	
GN.28003	GN 653.2-M4-15-NI	M4	16	8	3.2	4.5	15	5	2	5.5	3.5	2+4	4+8	8+10	7
GN.28013	GN 653.2-M4-17-NI	M4	16	8	3.2	4.5	17	5	2	5.5	3.5	4+6	6+10	10+12	8
GN.28023	GN 653.2-M4-19-NI	M4	16	8	3.2	4.5	19	5	2	5.5	3.5	6+8	8+12	12+14	9
GN.28031	GN 653.2-M4-21-NI	M4	16	8	3.2	4.5	21	5	2	5.5	3.5	8+10	10+14	14+16	10
GN.28035	GN 653.2-M5-18-NI	M5	20	10	4	5.5	18	6	2.5	6.5	4	2.5+4	4+10.5	10.5+12	13
GN.28039	GN 653.2-M5-20-NI	M5	20	10	4	5.5	20	6	2.5	6.5	4	4+6	6+12	12+14	14
GN.28043	GN 653.2-M5-22-NI	M5	20	10	4	5.5	22	6	2.5	6.5	4	6+8	8+14	14+16	15
GN.28047	GN 653.2-M5-26-NI	M5	20	10	4	5.5	26	6	2.5	6.5	4	8+12	12+16	16+18	16
GN.28051	GN 653.2-M6-24-NI	M6	24	12	4.8	6.5	24	8	3	8	5	3+6	6+13	13+16	23
GN.28055	GN 653.2-M6-26-NI	M6	24	12	4.8	6.5	26	8	3	8	5	6+8	8+16	16+18	24
GN.28059	GN 653.2-M6-30-NI	M6	24	12	4.8	6.5	30	8	3	8	5	8+12	12+18	18+22	25
GN.28063	GN 653.2-M6-34-NI	M6	24	12	4.8	6.5	34	8	3	8	5	12+16	16+22	22+26	27
GN.28067	GN 653.2-M8-30-NI	M8	30	16	6.5	8.5	30	10	4	9	6	4+8	8+16	16+20	44
GN.28071	GN 653.2-M8-34-NI	M8	30	16	6.5	8.5	34	10	4	9	6	8+12	12+20	20+24	46
GN.28075	GN 653.2-M8-38-NI	M8	30	16	6.5	8.5	38	10	4	9	6	12+16	16+24	24+28	48
GN.28079	GN 653.2-M8-42-NI	M8	30	16	6.5	8.5	42	10	4	9	6	16+20	20+28	28+32	50