

**CORPS FILETÉ**

Acier bruni.

**EMBOUT**

Acier tourné et nitruré.

Tolérance conseillée pour trou d'insertion de l'embout = H7.

**RESSORT**

Acier INOX AISI 301.

**CONTRE-ÉCROU**

Acier bruni.

**LEVIER**



Acier bruni.

**COUVRE-LEVIER**

Technopolymère à base de polyamide (PA), haute résilience, couleur noire, finition mate.









**EXÉCUTIONS STANDARD**- **GN 721**: sans arrêt en position de retrait.- **GN 721.1**: avec une encoche d'arrêt en position de retrait.


Suffixe de version:

- **RA**: position de retrait de l'embout par rotation antihoraire, sans contre-écrou.- **RAK**: position de retrait de l'embout par rotation antihoraire, avec contre-écrou.- **LA**: position de retrait de l'embout par rotation horaire, sans contre-écrou.- **LAK**: position de retrait de l'embout par rotation horaire, avec contre-écrou.- **RB**: position de retrait de l'embout par rotation antihoraire, sans contre-écrou, avec couvercle-levier.- **RBK**: position de retrait de l'embout par rotation antihoraire, avec contre-écrou, avec couvercle-levier.- **LB**: position de retrait de l'embout par rotation horaire, sans contre-écrou, avec couvercle-levier.- **LBK**: position de retrait de l'embout par rotation horaire, avec contre-écrou, avec couvercle-levier.**CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS**

Les doigts d'indexage à levier et ressort GN 721 et GN 721.1 sont indiqués dans tous les cas qui requièrent un mouvement de recul rapide du doigt d'indexage. En tournant de 180° le levier d'actionnement, l'embout est mis en position de retrait.

Dans l'exécution GN 721.1 une encoche maintient le levier dans cette position.





GN 721-RA

Code	Description	Code	Description	d1										
				Embout -0.02-0.04 Trou H7	d2	d3	l1	l2	l3+1.5	l4	[N]*	[N]#	△	
GN.39519	GN 721-5-M10X1-RA	GN.39559	GN 721-5-M10X1-RAK	5	M10x1	10	37.5	6	19	21	7	20	18	
GN.39520	GN 721-6-M12X1,5-RA	GN.39560	GN 721-6-M12X1,5-RAK	6	M12x1.5	12	47	8	26	26	8	18	30	
GN.39521	GN 721-8-M16X1,5-RA	GN.39561	GN 721-8-M16X1,5-RAK	8	M16x1.5	16	56	10	30	32	11	29	64	
GN.39522	GN 721-10-M20X1,5-RA	GN.39562	GN 721-10-M20X1,5-RAK	10	M20x1.5	20	69	12	37	37	21	57	129	

GN 721-RAK

GN 721-LA		GN 721-LAK											
GN.39511	GN 721-5-M10X1-LA	GN.39551	GN 721-5-M10X1-LAK	5	M10x1	10	37.5	6	19	21	7	20	18
GN.39512	GN 721-6-M12X1,5-LA	GN.39552	GN 721-6-M12X1,5-LAK	6	M12x1.5	12	47	8	26	26	8	18	31
GN.39513	GN 721-8-M16X1,5-LA	GN.39553	GN 721-8-M16X1,5-LAK	8	M16x1.5	16	56	10	30	32	11	29	65
GN.39514	GN 721-10-M20X1,5-LA	GN.39554	GN 721-10-M20X1,5-LAK	10	M20x1.5	20	69	12	37	37	21	57	12

GN 721-RB

Code	Description	Code	Description	d1 Embout -0.02-0.04 Trou H7	d2	d3	l1	l2	l3+1.5	l5	[N]*	[N]#	$\Delta \Delta$
GN.39524	GN 721-6-M12X1,5-RB	GN.39564	GN 721-6-M12X1,5-RBK	6	M12x1.5	12	47	8	26	32	8	18	31
GN.39525	GN 721-8-M16X1,5-RB	GN.39565	GN 721-8-M16X1,5-RBK	8	M16x1.5	16	56	10	30	42	11	29	66
GN.39526	GN 721-10-M20X1.5-RB	GN.39566	GN 721-10-M20X1.5-RBK	10	M20x1.5	20	69	12	37	52	21	57	133

GN 721-RBK

GN 721-LB				GN 721-LBK										
GN.39516	GN 721-6-M12X1,5-LB	GN.39556	GN 721-6-M12X1,5-LBK	6	M12x1,5	12	47	8	26	32	8	18	30	
GN.39517	GN 721-8-M16X1,5-LB	GN.39557	GN 721-8-M16X1,5-LBK	8	M16x1,5	16	56	10	30	42	11	29	67	
GN.39518	GN 721-10-M20X1,5-LB	GN.39558	GN 721-10-M20X1,5-LBK	10	M20x1,5	20	69	12	37	52	21	57	133	

GN 721.1-RA

Code	Description	Code	Description	d1										
				Embout -0.02-0.04 Trou H7	d2	d3	l1	l2	l3+1.5	l4	[N]*	[N]#	△	
GN.39619	GN 721.1-5-M10X1-RA	GN.39659	GN 721.1-5-M10X1-RAK	5	M10x1	10	37.5	6	19	21	7	20	18	
GN.39620	GN 721.1-6-M12X1,5-RA	GN.39660	GN 721.1-6-M12X1,5-RAK	6	M12x1.5	12	47	8	26	26	8	18	31	
GN.39621	GN 721.1-8-M16X1,5-RA	GN.39661	GN 721.1-8-M16X1,5-RAK	8	M16x1.5	16	56	10	30	32	11	29	66	
GN.39622	GN 721.1-10-M20X1.5-RA	GN.39662	GN 721.1-10-M20X1.5-RAK	10	M20x1.5	20	69	12	37	37	21	57	129	

GN 721.1-RAK

GN 721.1-LA				GN 721.1-LAK											
GN.39611	GN 721.1-5-M10X1-LA	GN.39651	GN 721.1-5-M10X1-LAK	5	M10x1	10	37.5	6	19	21	7	20	18		
GN.39612	GN 721.1-6-M12X1,5-LA	GN.39652	GN 721.1-6-M12X1,5-LAK	6	M12x1.5	12	47	8	26	26	8	18	31		
GN.39613	GN 721.1-8-M16X1,5-LA	GN.39653	GN 721.1-8-M16X1,5-LAK	8	M16x1.5	16	56	10	30	32	11	29	66		
GN.39614	GN 721.1-10-M20X1,5-LA	GN.39654	GN 721.1-10-M20X1,5-LAK	10	M20x1.5	20	69	12	37	37	21	57	129		

GN 721.1-RB

Code	Description	Code	Description	d1											
				Embout -0.02-0.04 Trou H7	d2	d3	l1	l2	l3+1.5	l5	[N]*	[N]#	△		
GN.39624	GN 721.1-6-M12X1,5-RB	GN.39664	GN 721.1-6-M12X1,5-RBK	6	M12x1.5	12	47	8	26	32	8	18	32		
GN.39625	GN 721.1-8-M16X1,5-RB	GN.39665	GN 721.1-8-M16X1,5-RBK	8	M16x1.5	16	56	10	30	42	11	29	68		
GN.39626	GN 721.1-10-M20X1.5-RB	GN.39666	GN 721.1-10-M20X1.5-RBK	10	M20x1.5	20	69	12	37	52	21	57	133		

GN 721.1-RBK

GN 721.1-LB				GN 721.1-LBK															
GN.39616	GN 721.1-6-M12X1,5-LB			GN.39656	GN 721.1-6-M12X1,5-LBK			6	M12x1,5		12	47	8	26	32	8	18	32	
GN.39617	GN 721.1-8-M16X1,5-LB			GN.39657	GN 721.1-8-M16X1,5-LBK			8	M16x1,5		16	56	10	30	42	11	29	68	
GN.39618	GN 721.1-10-M20X1,5-LB			GN.39658	GN 721.1-10-M20X1,5-LBK			10	M20x1,5		20	69	12	37	52	21	57	133	

* Préchargement du ressort
Charge maximum du ressort