

PLAQUE DE FIXAGE

Acier INOX AISI CF-8, finition sablée ou revêtement en résine époxy, finition mate.

POIGNÉE

Acier INOX AISI 304.

RESSORTS DE RETENTION

Acier INOX AISI 301.

EXÉCUTIONS STANDARD

- **GN 425.9-A**: plaque avec trous borgnes filetés.
 - **GN 425.9-B**: plaque avec trous passants pour vis à tête cylindrique à six pans creux.
 - **GN 425.9-C**: plaque pour fixage par soudage.
- Suffixes pour plaque de fixation.
- **NI-GS**: acier INOX AISI CF-8, finition sablée.
 - **NI-SW**: acier INOX AISI CF-8, revêtement en résine époxy, finition mate (seulement pour les exécutions A et B).
- Suffixes pour type de poignée:
- **1**: ouverture à 90°.
 - **2**: ouverture à 90°. Avec ressorts de retention.
 - **3**: ouverture à 180°.
 - **4**: ouverture à 180°. Avec ressorts de retention.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS




Les poignées rabattables GN 425.9 sont utilisées lorsqu'une très petite projection est requise en position de repos.

Les exécutions 1 et 2 sont adaptées pour un accès latéral, avec une butée à 90°.

Les ressorts de retenue des exécutions 2 et 4 maintiennent la poignée dans n'importe quelle position, facilitant l'accès, et empêchent les oscillations bruyantes en présence de vibrations en position de repos.

Tous les composants sont fournis non assemblés.





GN 425.9-A

INOX STAINLESS STEEL

Code	Description	l	b1	b2	b3	d1	h1	h2	h3	h4	m	t1	⚖
GN.39251	GN 425.9-120-NI-A-1-GS	120	124	20	106	M6	16	53	49	59	60	10	264
GN.39253	GN 425.9-120-NI-A-1-SW	120	124	20	106	M6	16	53	49	59	60	10	264
GN.39255	GN 425.9-120-NI-A-2-GS	120	124	20	106	M6	16	53	49	59	60	10	265
GN.39257	GN 425.9-120-NI-A-2-SW	120	124	20	106	M6	16	53	49	59	60	10	265
GN.39259	GN 425.9-120-NI-A-3-GS	120	-	20	106	M6	16	53	49	59	60	10	259
GN.39261	GN 425.9-120-NI-A-3-SW	120	-	20	106	M6	16	53	49	59	60	10	259
GN.39263	GN 425.9-120-NI-A-4-GS	120	-	20	106	M6	16	53	49	59	60	10	260
GN.39265	GN 425.9-120-NI-A-4-SW	120	-	20	106	M6	16	53	49	59	60	10	260

GN 425.9-B

INOX STAINLESS STEEL

Code	Description	l	b1	b2	b3	d2	h1	h2	h3	h4	m	t2	⚖
GN.39267	GN 425.9-120-NI-B-1-GS	120	124	20	106	6.4	16	53	49	59	60	9.6	256
GN.39269	GN 425.9-120-NI-B-1-SW	120	124	20	106	6.4	16	53	49	59	60	9.6	256
GN.39271	GN 425.9-120-NI-B-2-GS	120	124	20	106	6.4	16	53	49	59	60	9.6	257
GN.39273	GN 425.9-120-NI-B-2-SW	120	124	20	106	6.4	16	53	49	59	60	9.6	257
GN.39275	GN 425.9-120-NI-B-3-GS	120	-	20	106	6.4	16	53	49	59	60	9.6	246
GN.39277	GN 425.9-120-NI-B-3-SW	120	-	20	106	6.4	16	53	49	59	60	9.6	246
GN.39279	GN 425.9-120-NI-B-4-GS	120	-	20	106	6.4	16	53	49	59	60	9.6	247
GN.39281	GN 425.9-120-NI-B-4-SW	120	-	20	106	6.4	16	53	49	59	60	9.6	247

GN 425.9-C

INOX STAINLESS STEEL

Code	Description	l	b1	b2	b3	h1	h2	h3	h4	⚖
GN.39283	GN 425.9-120-NI-C-1-GS	120	124	20	106	16	53	49	59	269
GN.39285	GN 425.9-120-NI-C-2-GS	120	124	20	106	16	53	49	59	270
GN.39287	GN 425.9-120-NI-C-3-GS	120	-	20	106	16	53	49	59	264
GN.39289	GN 425.9-120-NI-C-4-GS	120	-	20	106	16	53	49	59	265

