

SPÉCIFICATIONS

ACIER

- Classe de résistance 5
- Surface visible tournée avec précision
- Zingué, passivé bleu **ZB**

ACIER INOX AISI 303 NI

Finition mate sablée



CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Les boutons moletés GN 464.2 sont utilisés par exemple pour la fixation des panneaux de couverture. Le goujon d4 est antidérapant. À la place du trou passant, un deuxième filetage d1 est nécessaire, éventuellement avec un trou correspondant d5.

Les options d'assemblage sont multiples, en fonction de la conception et de l'épaisseur de blocage requise a1 ... a3 du couvercle comme illustré.




Types de montage



GN 464.2-ZB

Code	Description	d ₁	d ₂	d ₃	d _{4-0.2}	d ₅	l ₁	l ₂	l ₃	k	h	a ₁	a ₂	a ₃	△
GN.56502	GN 464.2-M4-15-ZB	M4	16	8	3.2	4.5	15	5	2	3.5	9.5	2 + 4	4 + 8	8 + 10	9
GN.56504	GN 464.2-M4-17-ZB	M4	16	8	3.2	4.5	17	5	2	3.5	9.5	4 + 6	6 + 10	10 + 12	9
GN.56506	GN 464.2-M4-19-ZB	M4	16	8	3.2	4.5	19	5	2	3.5	9.5	6 + 8	8 + 12	12 + 14	9
GN.56508	GN 464.2-M4-21-ZB	M4	16	8	3.2	4.5	21	5	2	3.5	9.5	8 + 10	10 + 14	14 + 16	9
GN.56522	GN 464.2-M5-18-ZB	M5	20	10	4	5.5	18	6	2.5	4	11.5	2.5 + 4	4 + 10.5	10.5 + 12	16
GN.56524	GN 464.2-M5-20-ZB	M5	20	10	4	5.5	20	6	2.5	4	11.5	4 + 6	6 + 12	12 + 14	16
GN.56526	GN 464.2-M5-22-ZB	M5	20	10	4	5.5	22	6	2.5	4	11.5	6 + 8	8 + 14	14 + 16	16
GN.56528	GN 464.2-M5-26-ZB	M5	20	10	4	5.5	26	6	2.5	4	11.5	8 + 12	12 + 16	16 + 18	17
GN.56542	GN 464.2-M6-24-ZB	M6	24	12	4.8	6.5	24	8	3	5	15	3 + 6	6 + 13	13 + 16	30
GN.56544	GN 464.2-M6-26-ZB	M6	24	12	4.8	6.5	26	8	3	5	15	6 + 8	8 + 16	16 + 18	30
GN.56546	GN 464.2-M6-30-ZB	M6	24	12	4.8	6.5	30	8	3	5	15	8 + 12	12 + 18	18 + 22	31
GN.56548	GN 464.2-M6-34-ZB	M6	24	12	4.8	6.5	34	8	3	5	15	12 + 16	16 + 22	22 + 26	31
GN.56562	GN 464.2-M8-30-ZB	M8	30	16	6.5	8.5	30	10	4	6	18	4 + 8	8 + 16	16 + 20	60
GN.56564	GN 464.2-M8-34-ZB	M8	30	16	6.5	8.5	34	10	4	6	18	8 + 12	12 + 20	20 + 24	61
GN.56566	GN 464.2-M8-38-ZB	M8	30	16	6.5	8.5	38	10	4	6	18	12 + 16	16 + 24	24 + 28	62
GN.56568	GN 464.2-M8-42-ZB	M8	30	16	6.5	8.5	42	10	4	6	18	16 + 20	20 + 28	28 + 32	63



GN 464.2-NI

INOX STAINLESS STEEL

Code	Description	d ₁	d ₂	d ₃	d _{4-0.2}	d ₅	l ₁	l ₂	l ₃	k	h	a ₁	a ₂	a ₃	⚖
GN.56501	GN 464.2-M4-15-NI	M4	16	8	3.2	4.5	15	5	2	3.5	9.5	2 + 4	4 + 8	8 + 10	9
GN.56503	GN 464.2-M4-17-NI	M4	16	8	3.2	4.5	17	5	2	3.5	9.5	4 + 6	6 + 10	10 + 12	9
GN.56505	GN 464.2-M4-19-NI	M4	16	8	3.2	4.5	19	5	2	3.5	9.5	6 + 8	8 + 12	12 + 14	9
GN.56507	GN 464.2-M4-21-NI	M4	16	8	3.2	4.5	21	5	2	3.5	9.5	8 + 10	10 + 14	14 + 16	9
GN.56521	GN 464.2-M5-18-NI	M5	20	10	4	5.5	18	6	2.5	4	11.5	2.5 + 4	4 + 10.5	10.5 + 12	16
GN.56523	GN 464.2-M5-20-NI	M5	20	10	4	5.5	20	6	2.5	4	11.5	4 + 6	6 + 12	12 + 14	17
GN.56525	GN 464.2-M5-22-NI	M5	20	10	4	5.5	22	6	2.5	4	11.5	6 + 8	8 + 14	14 + 16	17
GN.56527	GN 464.2-M5-26-NI	M5	20	10	4	5.5	26	6	2.5	4	11.5	8 + 12	12 + 16	16 + 18	17
GN.56541	GN 464.2-M6-24-NI	M6	24	12	4.8	6.5	24	8	3	5	15	3 + 6	6 + 13	13 + 16	30
GN.56543	GN 464.2-M6-26-NI	M6	24	12	4.8	6.5	26	8	3	5	15	6 + 8	8 + 16	16 + 18	30
GN.56545	GN 464.2-M6-30-NI	M6	24	12	4.8	6.5	30	8	3	5	15	8 + 12	12 + 18	18 + 22	31
GN.56547	GN 464.2-M6-34-NI	M6	24	12	4.8	6.5	34	8	3	5	15	12 + 16	16 + 22	22 + 26	31
GN.56561	GN 464.2-M8-30-NI	M8	30	16	6.5	8.5	30	10	4	6	18	4 + 8	8 + 16	16 + 20	60
GN.56563	GN 464.2-M8-34-NI	M8	30	16	6.5	8.5	34	10	4	6	18	8 + 12	12 + 20	20 + 24	61
GN.56565	GN 464.2-M8-38-NI	M8	30	16	6.5	8.5	38	10	4	6	18	12 + 16	16 + 24	24 + 28	62
GN.56567	GN 464.2-M8-42-NI	M8	30	16	6.5	8.5	42	10	4	6	18	16 + 20	20 + 28	28 + 32	63