

MATIÈRE

Aluminium, finement tourné.

JOINT

Rondelle plate en FKM type VITON®*.

EXÉCUTIONS STANDARD

- **GN 742-OS**: aluminium naturel, neutre sans aucun symbole.
- **GN 742-OSS**: aluminium anodisé de couleur noire, neutre sans aucun symbole.

TEMPÉRATURE MAXIMUM D'EXERCICE EN CONTINU

180°C.


CARACTÉRISTIQUES

Les bouchons de fermeture GN 742 sont pourvus d'un trou borgne fileté pour l'assemblage d'une éventuelle jauge.

EXÉCUTIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE


- GN 742-ES: aluminium naturel avec symbole graphique "remplissage", gravé au laser, selon les normes DIN.
- GN 742-ESS: aluminium anodisé en couleur noire avec symbole graphique "remplissage", gravé au laser, selon les normes DIN.
- GN 742-AS: aluminium naturel avec symbole graphique "vidange", gravé au laser, selon les normes DIN.
- GN 742-ASS: aluminium anodisé en couleur noire avec symbole graphique "vidange", gravé au laser, selon les normes DIN.
- Bouchons de fermeture avec trou latéral d'échappement Ø 2 mm.

* Marque enregistrée par DuPont Dow Elastomers.



GN 742-ES
GN 742-ESS

GN 742-AS
GN 742-ASS



GN 742-OS

Code	Description
GN.37870	GN 742-19-M14x1.5-OS-1
GN.37871	GN 742-22-M16x1.5-OS-1
GN.37873	GN 742-26-M20x1.5-OS-1
GN.37876	GN 742-32-M26x1.5-OS-1
GN.37877	GN 742-40-M33x1.5-OS-1
GN.37878	GN 742-50-M42X2-OS-1
GN.37880	GN 742-19-G1/4-OS-1
GN.37881	GN 742-22-G3/8-OS-1
GN.37882	GN 742-26-G1/2-OS-1
GN.37883	GN 742-32-G3/4-OS-1
GN.37884	GN 742-40-G1-OS-1
GN.37885	GN 742-50-G1 1/4-OS-1
GN.37886	GN 742-60-G1 1/2-OS-1

GN 742-OSS

Code	Description
GN.72002	GN 742-19-M14X1,5-OSS-1
GN.72007	GN 742-22-M16X1,5-OSS-1
GN.72012	GN 742-26-M20X1,5-OSS-1
GN.72017	GN 742-32-M26X1,5-OSS-1
GN.72022	GN 742-40-M33X1,5-OSS-1
GN.72027	GN 742-50-M42X2-OSS-1
GN.72001	GN 742-19-G1/4-OSS-1
GN.72006	GN 742-22-G3/8-OSS-1
GN.72011	GN 742-26-G1/2-OSS-1
GN.72016	GN 742-32-G3/4-OSS-1
GN.72021	GN 742-40-G1-OSS-1
GN.72026	GN 742-50-G11/4-OSS-1
GN.72031	GN 742-60-G11/2-OSS-1