

ENVELOPPE

Acier, tourné **S**
Zingué, passivé bleu

BILLE

- Acier, finition lisse **BL**
- Acier INOX AISI 420C **NI**
- Technopolymère, polyacétal (POM) **KU**

BILLES DU ROULEMENT

- Acier, finition lisse pour la bille porteuse BL/KU
- Acier INOX AISI 420C pour la bille porteuse NI


PROTECTION ANTI-POUSSIÈRE POUR MESURE 22/30

Feutre

INFORMATIONS

Les billes de convoyage GN 509.6 sont utilisées, par exemple, dans la réalisation de machines et d'équipements pour déplacer des charges lourdes dans n'importe quelle direction sans grands efforts. Le roulement à rouleaux de la bille garantit un fonctionnement fiable et une longue durée de vie.

Les billes de convoyage se fixent à l'aide du filetage interne sur le fond. La charge est transmise par la base de l'enveloppe.



GN 509.6

Code	Description	Taille	d ₁	d ₂	d ₃ ±0.1	h ₁ ±0.3	h ₂ ±0.3	h ₃	t _{min.}	Load C in N Static	
GN.43791	GN 509.6-15-SBL-M8	15	15.8	M8	24	23.2	4.8	5.5	7	600	74
GN.43792	GN 509.6-15-SKU-M8	15	15.8	M8	24	23.2	4.8	5.5	7	130	35
GN.43793	GN 509.6-15-SNI-M8	15	15.8	M8	24	23.2	4.8	5.5	7	600	50
GN.43794	GN 509.6-22-SBL-M8	22	22.2	M8	36	36	4.5	5.8	9	1800	170
GN.43795	GN 509.6-22-SKU-M8	22	22.2	M8	36	36	4.5	5.8	9	200	140
GN.43796	GN 509.6-22-SNI-M8	22	22.2	M8	36	36	4.5	5.8	9	1800	170
GN.43797	GN 509.6-30-SBL-M8	30	30.1	M8	45	40.8	6	8	9	3500	460
GN.43798	GN 509.6-30-SKU-M8	30	30.1	M8	45	40.8	6	8	9	250	360
GN.43799	GN 509.6-30-SNI-M8	30	30.1	M8	45	40.8	6	8	9	3500	460