

**MATIÈRE**

- Acier INOX AISI 316L.

**JOINT D'ÉTANCHÉITÉ**

- H: caoutchouc synthétique H-NBR dureté 85 +/-5 Shore A, de couleur bleue, conforme aux normes FDA, résistant de -25 °C à +150 °C.
- E: caoutchouc synthétique EPDM dureté 85 +/-5 Shore A, de couleur bleue, conforme aux normes FDA, résistant de -40 °C à +120 °C.

**EXÉCUTIONS STANDARDS**

- **GN 75.6-D-MT-H**: trou borgne fileté, finition mate sablée, joint d'étanchéité H-NBR.
- **GN 75.6-D-MT-E**: trou borgne fileté, finition mate sablée, joint d'étanchéité EPDM.
- **GN 75.6-D-PL-H**: trou borgne fileté, finition polie miroir (RA < 0,8μ), joint d'étanchéité H-NBR.
- **GN 75.6-D-PL-E**: trou borgne fileté, finition polie miroir (RA < 0,8μ), joint d'étanchéité EPDM.
- **GN 75.6-E-MT-H**: goujon fileté, finition mate sablée, joint d'étanchéité H-NBR.
- **GN 75.6-E-MT-E**: goujon fileté, finition mate sablée, joint d'étanchéité EPDM.
- **GN 75.6-E-PL-H**: goujon fileté, finition polie miroir (RA < 0,8μ), joint d'étanchéité H-NBR.
- **GN 75.6-E-PL-E**: goujon fileté, finition polie miroir (RA < 0,8μ), joint d'étanchéité EPDM.



**CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS**

Les poignées GN 75.6 sont destinées à être utilisées dans des environnements où une hygiène importante est requise.

La présence du joint d'étanchéité spécial permet de sceller la partie interne du mouvement de l'environnement extérieur, en empêchant l'accès des impuretés.

La qualité de la finition, ainsi que les grands rayons d'angle et l'absence de cavités, empêchent les adhérences des impuretés et en facilitent le nettoyage.

Voir Données techniques Hygienic Design (à la page -).

**GN 75.6-D-MT-H**

| Code     | Description          | d1 | d2  | d3 | d4 | h  | tmin | Δ  |
|----------|----------------------|----|-----|----|----|----|------|----|
| GN.38531 | GN 75.6-20-M5-D-MT-H | 20 | M 5 | 14 | 14 | 24 | 7    | 25 |
| GN.38536 | GN 75.6-25-M6-D-MT-H | 25 | M 6 | 16 | 16 | 29 | 9    | 45 |
| GN.38541 | GN 75.6-32-M8-D-MT-H | 32 | M 8 | 18 | 18 | 37 | 12   | 82 |

**GN 75.6-D-MT-E**

| Code     | Description          | d1 | d2  | d3 | d4 | h  | tmin | Δ  |
|----------|----------------------|----|-----|----|----|----|------|----|
| GN.32381 | GN 75.6-20-M5-D-MT-E | 20 | M 5 | 14 | 14 | 24 | 7    | 25 |
| GN.32385 | GN 75.6-25-M6-D-MT-E | 25 | M 6 | 16 | 16 | 29 | 9    | 45 |
| GN.32389 | GN 75.6-32-M8-D-MT-E | 32 | M 8 | 18 | 18 | 37 | 12   | 82 |

**GN 75.6-D-PL-H**

| Code     | Description          | d1 | d2  | d3 | d4 | h  | tmin | Δ  |
|----------|----------------------|----|-----|----|----|----|------|----|
| GN.38532 | GN 75.6-20-M5-D-PL-H | 20 | M 5 | 14 | 14 | 24 | 7    | 25 |
| GN.38537 | GN 75.6-25-M6-D-PL-H | 25 | M 6 | 16 | 16 | 29 | 9    | 45 |
| GN.38542 | GN 75.6-32-M8-D-PL-H | 32 | M 8 | 18 | 18 | 37 | 12   | 83 |

**GN 75.6-D-PL-E**

| Code     | Description          | d1 | d2  | d3 | d4 | h  | tmin | Δ  |
|----------|----------------------|----|-----|----|----|----|------|----|
| GN.32382 | GN 75.6-20-M5-D-PL-E | 20 | M 5 | 14 | 14 | 24 | 7    | 25 |
| GN.32386 | GN 75.6-25-M6-D-PL-E | 25 | M 6 | 16 | 16 | 29 | 9    | 45 |
| GN.32390 | GN 75.6-32-M8-D-PL-E | 32 | M 8 | 18 | 18 | 37 | 12   | 83 |

**GN 75.6-E-MT-H**

| Code     | Description          | d1 | d2  | d3  | d4 | h  | l  | Δ  |
|----------|----------------------|----|-----|-----|----|----|----|----|
| GN.38533 | GN 75.6-20-M5-E-MT-H | 20 | M 5 | M 5 | 14 | 24 | 10 | 28 |
| GN.38538 | GN 75.6-25-M6-E-MT-H | 25 | M 6 | M 6 | 16 | 29 | 12 | 50 |
| GN.38543 | GN 75.6-32-M8-E-MT-H | 32 | M 8 | M 8 | 18 | 37 | 14 | 92 |

**GN 75.6-E-MT-E**

| Code     | Description          | d1 | d2  | d3  | d4 | h  | l  | Δ  |
|----------|----------------------|----|-----|-----|----|----|----|----|
| GN.32383 | GN 75.6-20-M5-E-MT-E | 20 | M 5 | M 5 | 14 | 24 | 10 | 28 |
| GN.32387 | GN 75.6-25-M6-E-MT-E | 25 | M 6 | M 6 | 16 | 29 | 12 | 50 |
| GN.32391 | GN 75.6-32-M8-E-MT-E | 32 | M 8 | M 8 | 18 | 37 | 14 | 92 |

**GN 75.6-E-PL-H**

| Code     | Description          | d1 | d2  | d3  | d4 | h  | l  | Δ  |
|----------|----------------------|----|-----|-----|----|----|----|----|
| GN.38534 | GN 75.6-20-M5-E-PL-H | 20 | M 5 | M 5 | 14 | 24 | 10 | 28 |
| GN.38539 | GN 75.6-25-M6-E-PL-H | 25 | M 6 | M 6 | 16 | 29 | 12 | 50 |
| GN.38544 | GN 75.6-32-M8-E-PL-H | 32 | M 8 | M 8 | 18 | 37 | 14 | 93 |

**GN 75.6-E-PL-E**

| Code     | Description          | d1 | d2  | d3  | d4 | h  | l  | Δ  |
|----------|----------------------|----|-----|-----|----|----|----|----|
| GN.32384 | GN 75.6-20-M5-E-PL-E | 20 | M 5 | M 5 | 14 | 24 | 10 | 28 |
| GN.32388 | GN 75.6-25-M6-E-PL-E | 25 | M 6 | M 6 | 16 | 29 | 12 | 50 |
| GN.32392 | GN 75.6-32-M8-E-PL-E | 32 | M 8 | M 8 | 18 | 37 | 14 | 93 |