

EXÉCUTIONS STANDARDS

- **GN 706.4-AL** : aluminium naturel.
- **GN 706.4-ST** : acier bruni fritté.
- **GN 706.4-NI** : acier INOX AISI 316LHC fritté.

POIGNÉE DÉBRAYABLE

Alliage de zinc moulé sous pression

- Revêtement en résine époxy
- Noir, RAL 9005, finition texturée

Insert / vis de retenue



Acier INOX AISI 303

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Les bagues d'arrêt fendues GN 706.4 se fixent facilement et en toute sécurité en réduisant la hauteur de l'encoche à l'aide d'un kit de serrage ; ils servent ainsi, par exemple, de butées de fin de course.

Cette version offre de grands avantages, en particulier pour les applications qui nécessitent de nouvelles positions de la bague d'arrêt fendue.


Le filetage d3 est conçu comme un trou passant pour les dimensions d1 = 32 et 36 ; comme un trou borgne à partir de la dimension d1 = 42.



*Tolérance recommandée

GN 706.4-AL

Code	Description	d1	d2 H10	d3	d4	b±0.2	l1	l2	s	△△
GN.81189	GN 706.4-20-B6-AL	20	B 6	M 3	10.5	9	29.5	22	2.1	20
GN.81195	GN 706.4-22-B8-AL	22	B 8	M 3	10.5	9	29.5	22	2.1	21
GN.81201	GN 706.4-26-B10-AL	26	B 10	M 4	10.5	11	31	30	2.1	28
GN.81207	GN 706.4-30-B12-AL	30	B 12	M 4	13	11	37	22	2.1	44
GN.81213	GN 706.4-32-B14-AL	32	B 14	M 4	13	11	37	30	2.1	100
GN.81219	GN 706.4-36-B15-AL	36	B 15	M 5	13	13	38.5	30	2.1	63
GN.81225	GN 706.4-36-B16-AL	36	B 16	M 5	13	13	38.5	30	2.1	20
GN.81231	GN 706.4-42-B18-AL	42	B 18	M 5	13	15	41	30	3	80
GN.81237	GN 706.4-42-B20-AL	42	B 20	M 5	13	15	41	30	3	60
GN.81243	GN 706.4-48-B22-AL	48	B 22	M 5	13	15	43	45	3	98
GN.81249	GN 706.4-48-B25-AL	48	B 25	M 5	13	15	43	45	3	96
GN.81255	GN 706.4-55-B28-AL	55	B 28	M 6	13	15	45	45	3	116
GN.81261	GN 706.4-55-B30-AL	55	B 30	M 6	13	15	45	45	3	100
GN.81267	GN 706.4-60-B32-AL	60	B 32	M 6	13	15	46.5	45	4	127
GN.81273	GN 706.4-60-B35-AL	60	B 35	M 6	13	15	46.5	45	4	120
GN.81279	GN 706.4-65-B40-AL	65	B 40	M 6	13	15	47.5	45	4	130



GN 706.4-ST

Code	Description	d1	d2 H10	d3	d4	b±0.2	l1	l2	s	⚖
GN.81183	GN 706.4-16-B4-ST	16	B 4	M 3	10.5	9	26.5	22	2.1	24
GN.81187	GN 706.4-16-B5-ST	16	B 5	M 3	10.5	9	26.5	22	2.1	23
GN.81193	GN 706.4-20-B6-ST	20	B 6	M 3	10.5	9	29.5	22	2.1	30
GN.81199	GN 706.4-22-B8-ST	22	B 8	M 3	10.5	9	29.5	22	2.1	32
GN.81205	GN 706.4-26-B10-ST	26	B 10	M 4	10.5	11	31	30	2.1	46
GN.81211	GN 706.4-30-B12-ST	30	B 12	M 4	13	11	37	22	2.1	69
GN.81217	GN 706.4-32-B14-ST	32	B 14	M 4	13	11	37	30	2.1	70
GN.81223	GN 706.4-36-B15-ST	36	B 15	M 5	13	13	38.5	30	2.1	112
GN.81229	GN 706.4-36-B16-ST	36	B 16	M 5	13	13	38.5	30	2.1	71
GN.81235	GN 706.4-42-B18-ST	42	B 18	M 5	13	15	41	30	3	120
GN.81241	GN 706.4-42-B20-ST	42	B 20	M 5	13	15	41	30	3	118
GN.81247	GN 706.4-48-B22-ST	48	B 22	M 5	13	15	43	45	3	180
GN.81253	GN 706.4-48-B25-ST	48	B 25	M 5	13	15	43	45	3	141
GN.81259	GN 706.4-55-B28-ST	55	B 28	M 6	13	15	45	45	3	200
GN.81265	GN 706.4-55-B30-ST	55	B 30	M 6	13	15	45	45	3	198
GN.81271	GN 706.4-60-B32-ST	60	B 32	M 6	13	15	46.5	45	4	240
GN.81277	GN 706.4-60-B35-ST	60	B 35	M 6	13	15	46.5	45	4	220
GN.81283	GN 706.4-65-B40-ST	65	B 40	M 6	13	15	47.5	45	4	240

GN 706.4-NI

INOX STAINLESS STEEL

Code	Description	d1	d2 H10	d3	d4	b±0.2	l1	l2	s	⚖
GN.81181	GN 706.4-16-B4-NI	16	B 4	M 3	10.5	9	26.5	22	2.1	24
GN.81185	GN 706.4-16-B5-NI	16	B 5	M 3	10.5	9	26.5	22	2.1	23
GN.81191	GN 706.4-20-B6-NI	20	B 6	M 3	10.5	9	29.5	22	2.1	30
GN.81197	GN 706.4-22-B8-NI	22	B 8	M 3	10.5	9	29.5	22	2.1	32
GN.81203	GN 706.4-26-B10-NI	26	B 10	M 4	10.5	11	31	22	2.1	45
GN.81209	GN 706.4-30-B12-NI	30	B 12	M 4	13	11	37	30	2.1	69
GN.81215	GN 706.4-32-B14-NI	32	B 14	M 4	13	11	37	30	2.1	90
GN.81221	GN 706.4-36-B15-NI	36	B 15	M 5	13	13	38.5	30	2.1	73
GN.81227	GN 706.4-36-B16-NI	36	B 16	M 5	13	13	38.5	30	2.1	71
GN.81233	GN 706.4-42-B18-NI	42	B 18	M 5	13	15	41	30	3	120
GN.81239	GN 706.4-42-B20-NI	42	B 20	M 5	13	15	41	30	3	118
GN.81245	GN 706.4-48-B22-NI	48	B 22	M 5	13	15	43	45	3	142
GN.81251	GN 706.4-48-B25-NI	48	B 25	M 5	13	15	43	45	3	141
GN.81257	GN 706.4-55-B28-NI	55	B 28	M 6	13	15	45	45	3	174
GN.81263	GN 706.4-55-B30-NI	55	B 30	M 6	13	15	45	45	3	198
GN.81269	GN 706.4-60-B32-NI	60	B 32	M 6	13	15	46.5	45	4	200
GN.81275	GN 706.4-60-B35-NI	60	B 35	M 6	13	15	46.5	45	4	180
GN.81281	GN 706.4-65-B40-NI	65	B 40	M 6	13	15	47.5	45	4	183