



MATIÈRE

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

EXÉCUTIONS STANDARDS

- **IR.780**: goujon en acier bruni, support base plat pour l'assemblage à emboîtement en acier fritté et oxydé, vis en acier bruni.
- **IR.780-SST**: goujon en acier INOX AISI 303, support base plat pour l'assemblage à emboîtement en acier INOX fritté AISI 303, vis en acier INOX AISI 303.



CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

La poignée tourne librement pendant la manœuvre: un système de douilles coaxiales compense la pression du ressort de déclic. Cette série de poignées rabattables encastrables a été étudiée pour toutes les applications qui, pour des raisons d'encombrement ou de sécurité, nécessitent de pouvoir replier la poignée en position de repos avec le minimum d'encombrement une fois la manœuvre effectuée.



ELESA Original design

Exemple d'assemblage normal
avec support base emboîté



IR.780

Code	Description	H	D	L	M	H2	r	r1	s	f	h1	d1	h2-0.2	r2	α	△
129444	IR.780/56 S.D.16	56	16	74.5	71.5	15	19.5	1	2.5	M4	5	3	3	5.5	90°	65
129445	IR.780/65 S.D.16	65	16	86	81	15	21	1	4	M4	5	3	3	5.5	90°	75
129446	IR.780/65 S.D.20	65	20	89.5	85.5	19.5	23	0.6	2	M6	6	3	3	7	120°	110
129448	IR.780/80 S.D.20	80	20	104.5	101	19.5	24	0.6	3	M6	6	3	3	7	120°	120
129449	IR.780/90 S.D.20	90	20	114.5	111	19.5	25	0.6	4	M6	6	3	3	7	120°	136
129450	IR.780/90 S.D.26	90	26	119	114	23	27	1.5	1.5	M6	7	3	3	9.5	90°	200

IR.780-SST



Code	Description	H	D	L	M	H2	r	r1	s	f	h1	d1	h2-0.2	r2	α	△
129464	IR.780/56-SST-S.D.16	56	16	74.5	71.5	15	19.5	1	2.5	M4	5	3	3	5.5	90°	65
129466	IR.780/65-SST-S.D.20	65	20	89.5	85.5	19.5	23	0.6	2	M6	6	3	3	7	120°	110
129468	IR.780/80-SST-S.D.20	80	20	104.5	101	19.5	24	0.6	3	M6	6	3	3	7	120°	120
129469	IR.780/90-SST-S.D.20	90	20	114.5	111	19.5	25	0.6	4	M6	6	3	3	7	120°	136