

VERSIONS

- Type **B**: sans position de repos, sans contre-écrou
- Type **BK**: sans position de repos, avec contre-écrou
- Type **C**: avec position de repos, sans contre-écrou
- Type **CK**: avec position de repos, avec contre-écrou

Corps fileté

Acier INOX AISI 303. **NI**

Embout

Acier INOX AISI 431, trempé

Bouton

Technopolymère à base de polyamide (PA)

- Noir, finition mate

- Non amovible

Vis sans tête DIN 916

Acier INOX AISI 304

Ressort de compression

Acier INOX AISI 301

Écrou à 6 pans ISO 8675

Acier INOX AISI 304

INFORMATIONS

Les doigts d'indexage GN 824 comportent une goupille de centrage à section carrée, une surface de verrouillage d'un côté et un chanfrein de l'autre. Lorsqu'elle se déplace en direction de la goupille chanfreinée, la goupille de centrage passe sur les rainures et les bords, tandis que la goupille chanfreinée déplace la goupille de centrage dans le guide. La goupille de centrage s'enclenche automatiquement lorsqu'elle est déplacée vers la surface de verrouillage. Le verrouillage peut être débloqué en tirant sur le bouton.

Les doigts d'indexage de type C/CK avec position de repos sont utilisés lorsque la goupille du doigt ne doit pas s'engager temporairement. Dans ce cas, le bouton est rétracté et tourné de 90° par la suite. Une encoche maintient le doigt dans cette position.

Lorsque la vis sans tête n'est pas serrée, l'orientation du biseau peut être réglée librement sur une plage de 360°. Cette position est indiquée par le repère situé sur le guide du doigt d'indexage.

INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE



La position de la surface de verrouillage peut être réglée librement à 360°.


Étapes d'installation:

1. Desserrer la vis sans tête à l'aide d'une clé Allen.
2. Tourner le bouton pour déplacer la surface de verrouillage dans la position souhaitée.
3. Serrer la vis sans tête à l'aide d'une clé Allen.

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

Douilles d'épaisseur GN 609.5 (voir page).





GN 824-B

Code	Description	d1													Préchargement		Charge max	
		Embout -0.02 -0.04 Trou H8	d2	d3	b1	b2	k	l1	l2	l3	l4	l5	sw	sw1	du ressort [N]	du ressort [N]		
GN.82201	GN 824-5-5-B-NI	7	M 12 x 1.5	23	5	2.5	20	5	51.3	20	11.3	1	17	2	9	18	48	
GN.82203	GN 824-6-6-B-NI	8	M 16 x 1.5	28	6	3	24	6	61.5	24	13.5	1.2	22	2	13	23	56	
GN.82205	GN 824-8-7,5-B-NI	10	M 16 x 1.5	28	8	4	24	7.5	61.5	24	13.5	1.2	22	2	15	31	98	
GN.82207	GN 824-9-8,5-B-NI	12	M 20 x 1.5	33	9	4.5	28	8.5	72.8	30	14.8	1.2	24	2	19	34	159	

GN 824-BK

Code	Description	d1													Préchargement		Charge max	
		Embout -0.02 -0.04 Trou H8	d2	d3	b1	b2	k	l1	l2	l3	l4	l5	sw	sw1	du ressort [N]	du ressort [N]		
GN.82211	GN 824-5-5-BK-NI	7	M 12 x 1.5	23	5	2.5	20	5	51.3	20	11.3	1	17	2	9	18	56	
GN.82213	GN 824-6-6-BK-NI	8	M 16 x 1.5	28	6	3	24	6	61.5	24	13.5	1.2	22	2	13	23	75	
GN.82215	GN 824-8-7,5-BK-NI	10	M 16 x 1.5	28	8	4	24	7.5	61.5	24	13.5	1.2	22	2	15	31	116	
GN.82217	GN 824-9-8,5-BK-NI	12	M 20 x 1.5	33	9	4.5	28	8.5	72.8	30	14.8	1.2	24	2	19	34	195	

GN 824-C

Code	Description	d1													Préchargement		Charge max	
		Embout -0.02 -0.04 Trou H8	d2	d3	b1	b2	k	l1	l2	l3	l4	l5	sw	sw1	du ressort [N]	du ressort [N]		
GN.82202	GN 824-5-5-C-NI	7	M 12 x 1.5	23	5	2.5	20	5	51.3	20	11.3	1	17	2	9	18	46	
GN.82204	GN 824-6-6-C-NI	8	M 16 x 1.5	28	6	3	24	6	61.5	24	13.5	1.2	22	2	13	23	53	
GN.82206	GN 824-8-7,5-C-NI	10	M 16 x 1.5	28	8	4	24	7.5	61.5	24	13.5	1.2	22	2	15	31	96	
GN.82208	GN 824-9-8,5-C-NI	12	M 20 x 1.5	33	9	4.5	28	8.5	72.8	30	14.8	1.2	24	2	19	34	157	

GN 824-CK

Code	Description	d1													Préchargement		Charge max	
		Embout -0.02 -0.04 Trou H8	d2	d3	b1	b2	k	l1	l2	l3	l4	l5	sw	sw1	du ressort [N]	du ressort [N]		
GN.82212	GN 824-5-5-CK-NI	7	M 12 x 1.5	23	5	2.5	20	5	51.3	20	11.3	1	17	2	9	18	55	
GN.82214	GN 824-6-6-CK-NI	8	M 16 x 1.5	28	6	3	24	6	61.5	24	13.5	1.2	22	2	13	23	71	
GN.82216	GN 824-8-7,5-CK-NI	10	M 16 x 1.5	28	8	4	24	7.5	61.5	24	13.5	1.2	22	2	15	31	114	
GN.82218	GN 824-9-8,5-CK-NI	12	M 20 x 1.5	33	9	4.5	28	8.5	72.8	30	14.8	1.2	24	2	19	34	195	