

MATIÈRE

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

CALOTTE CENTRALE

Calotte de fermeture centrale en technopolymère, couleur noire.

EXÉCUTIONS STANDARD

Elément de serrage avec denture pour embrayage et goujon de retenue en technopolymère renforcé de fibre de verre, couleur noire. Ressort de rappel acier INOX AISI 302.

- **L.652-X-B**: douille en laiton, trou borgne fileté.
- **L.652-X-p**: tige filetée en acier zingué brillant, extrémité à bout émoussé selon tableau UNI 947 : ISO 4753 (voir Données Techniques à la page A-10).

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS


Particulièrement indiquée quand l'opérateur doit pouvoir effectuer un serrage en conditions où la rotation complète de la poignée n'est pas possible ou quand l'angle de manœuvre est limité pour des raisons d'encombrement.

INSTRUCTIONS D'EMPLOI

Pour la reprise en cours de serrage soulever la poignée pour désengager la denture de l'élément de serrage et reportez-la en position initiale. En lâchant la poignée, le ressort de rappel engage automatiquement la denture.



ELESA Original design



L.652-X-B

Code	Description	L	d6H	S	H	H1	d1	h	h1	h2	N. dents	⚖
32731	L.652-X/67 B-M5	67	M5	16	39	42	12	10	26	1	18	34
32733	L.652-X/67 B-M6	67	M6	16	39	42	12	10	26	1	18	32
32763	L.652-X/80 B-M6	80	M6	20	42	46	15	16	27	1	20	46
32765	L.652-X/80 B-M8	80	M8	20	42	46	15	13	27	1	20	44

L.652-X-p

Code	Description	L	d6g	S	H	H1	d1	h1	h2	l	N. dents	⚖
32741	L.652-X/67 p-M5x10	67	M5	16	39	42	12	26	1	10	18	23
32742	L.652-X/67 p-M5x16	67	M5	16	39	42	12	26	1	16	18	25
32752	L.652-X/67 p-M6x16	67	M6	16	39	42	12	26	1	16	18	27
32753	L.652-X/67 p-M6x25	67	M6	16	39	42	12	26	1	25	18	30
32771	L.652-X/80 p-M8x20	80	M8	20	42	46	15	27	1	20	20	43
32772	L.652-X/80 p-M8x25	80	M8	20	42	46	15	27	1	25	20	45
32782	L.652-X/80 p-M10x30	80	M10	20	42	46	15	27	1	30	20	51