

SPÉCIFICATIONS


Moulage de précision inox:

- AISI 316
- Finition sablée mate. **MT**
- Finition polie **PL**

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Les vis-papillon GN 8350 en acier INOX permettent de serrer les pièces et de les immobiliser facilement, sans outil. La forme ergonomique permet des forces de serrage élevées.

Les vis-papillon peuvent également être utilisées dans des environnements particulièrement agressifs grâce au matériau utilisé.



GN 8350-MT

Code	Description	d1	d2	d3	b	h1	h2	l	⚖️
GN.43001	GN 8350-32-M5-10-MT	32	M 5	9	4	18	3	10	18
GN.43003	GN 8350-32-M5-12-MT	32	M 5	9	4	18	3	12	18
GN.43005	GN 8350-32-M5-16-MT	32	M 5	9	4	18	3	16	19
GN.43007	GN 8350-32-M5-20-MT	32	M 5	9	4	18	3	20	19
GN.43011	GN 8350-32-M6-12-MT	32	M 6	9	4	18	3	12	19
GN.43013	GN 8350-32-M6-16-MT	32	M 6	9	4	18	3	16	20
GN.43015	GN 8350-32-M6-20-MT	32	M 6	9	4	18	3	20	21
GN.43017	GN 8350-32-M6-25-MT	32	M 6	9	4	18	3	25	22
GN.43021	GN 8350-40-M6-12-MT	40	M 6	11	4	21	3	12	32
GN.43023	GN 8350-40-M6-16-MT	40	M 6	11	4	21	3	16	33
GN.43025	GN 8350-40-M6-20-MT	40	M 6	11	4	21	3	20	34
GN.43027	GN 8350-40-M6-25-MT	40	M 6	11	4	21	3	25	35
GN.43031	GN 8350-40-M8-16-MT	40	M 8	11	4	21	3	16	36
GN.43033	GN 8350-40-M8-20-MT	40	M 8	11	4	21	3	20	37
GN.43035	GN 8350-40-M8-25-MT	40	M 8	11	4	21	3	25	39
GN.43037	GN 8350-40-M8-30-MT	40	M 8	11	4	21	3	30	41
GN.43041	GN 8350-50-M8-16-MT	50	M 8	13	6	26	3	16	61
GN.43043	GN 8350-50-M8-20-MT	50	M 8	13	6	26	3	20	62
GN.43045	GN 8350-50-M8-25-MT	50	M 8	13	6	26	3	25	64
GN.43047	GN 8350-50-M8-30-MT	50	M 8	13	6	26	3	30	66
GN.43051	GN 8350-50-M10-20-MT	50	M 10	13	6	26	3	20	67
GN.43053	GN 8350-50-M10-25-MT	50	M 10	13	6	26	3	25	70
GN.43055	GN 8350-50-M10-30-MT	50	M 10	13	6	26	3	30	73
GN.43057	GN 8350-50-M10-40-MT	50	M 10	13	6	26	3	40	79
GN.43061	GN 8350-63-M10-20-MT	63	M 10	16	11	33	4	20	113
GN.43063	GN 8350-63-M10-25-MT	63	M 10	16	11	33	4	25	116
GN.43065	GN 8350-63-M10-30-MT	63	M 10	16	11	33	4	30	119
GN.43067	GN 8350-63-M10-40-MT	63	M 10	16	11	33	4	40	125
GN.43071	GN 8350-63-M12-25-MT	63	M 12	16	11	33	4	25	123
GN.43073	GN 8350-63-M12-30-MT	63	M 12	16	11	33	4	30	127
GN.43075	GN 8350-63-M12-40-MT	63	M 12	16	11	33	4	40	136
GN.43077	GN 8350-63-M12-50-MT	63	M 12	16	11	33	4	50	145

GN 8350-PL

Code	Description	d1	d2	d3	b	h1	h2	l	⚖️
GN.43002	GN 8350-32-M5-10-PL	32	M 5	9	4	18	3	10	18
GN.43004	GN 8350-32-M5-12-PL	32	M 5	9	4	18	3	12	18
GN.43006	GN 8350-32-M5-16-PL	32	M 5	9	4	18	3	16	19
GN.43008	GN 8350-32-M5-20-PL	32	M 5	9	4	18	3	20	19
GN.43012	GN 8350-32-M6-12-PL	32	M 6	9	4	18	3	12	19
GN.43014	GN 8350-32-M6-16-PL	32	M 6	9	4	18	3	16	20
GN.43016	GN 8350-32-M6-20-PL	32	M 6	9	4	18	3	20	21
GN.43018	GN 8350-32-M6-25-PL	32	M 6	9	4	18	3	25	22
GN.43022	GN 8350-40-M6-12-PL	40	M 6	11	4	21	3	12	32
GN.43024	GN 8350-40-M6-16-PL	40	M 6	11	4	21	3	16	33
GN.43026	GN 8350-40-M6-20-PL	40	M 6	11	4	21	3	20	34
GN.43028	GN 8350-40-M6-25-PL	40	M 6	11	4	21	3	25	35
GN.43032	GN 8350-40-M8-16-PL	40	M 8	11	4	21	3	16	36
GN.43034	GN 8350-40-M8-20-PL	40	M 8	11	4	21	3	20	37
GN.43036	GN 8350-40-M8-25-PL	40	M 8	11	4	21	3	25	39
GN.43038	GN 8350-40-M8-30-PL	40	M 8	11	4	21	3	30	41
GN.43042	GN 8350-50-M8-16-PL	50	M 8	13	6	26	3	16	61
GN.43044	GN 8350-50-M8-20-PL	50	M 8	13	6	26	3	20	62
GN.43046	GN 8350-50-M8-25-PL	50	M 8	13	6	26	3	25	64
GN.43048	GN 8350-50-M8-30-PL	50	M 8	13	6	26	3	30	66
GN.43052	GN 8350-50-M10-20-PL	50	M 10	13	6	26	3	20	67
GN.43054	GN 8350-50-M10-25-PL	50	M 10	13	6	26	3	25	70
GN.43056	GN 8350-50-M10-30-PL	50	M 10	13	6	26	3	30	73
GN.43058	GN 8350-50-M10-40-PL	50	M 10	13	6	26	3	40	79
GN.43062	GN 8350-63-M10-20-PL	63	M 10	16	11	33	4	20	113
GN.43064	GN 8350-63-M10-25-PL	63	M 10	16	11	33	4	25	116
GN.43066	GN 8350-63-M10-30-PL	63	M 10	16	11	33	4	30	119
GN.43068	GN 8350-63-M10-40-PL	63	M 10	16	11	33	4	40	125
GN.43072	GN 8350-63-M12-25-PL	63	M 12	16	11	33	4	25	123
GN.43074	GN 8350-63-M12-30-PL	63	M 12	16	11	33	4	30	127
GN.43076	GN 8350-63-M12-40-PL	63	M 12	16	11	33	4	40	136
GN.43078	GN 8350-63-M12-50-PL	63	M 12	16	11	33	4	50	145