

MATIÈRE

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de verre, couleur grise RAL 7031, finition mate.

EXÉCUTIONS STANDARD

- **MAK** : douilles en laiton, trous borgnes filetés pour vis M5, pour montage à l'arrière.
- **MAK-FM** : douilles en laiton, trous passants pour vis à tête cylindrique M5 à six pans creux, pour montage à l'avant.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Adaptées pour les applications sur rack 19" et autres instruments.
La colonne U du tableau indique les unités de hauteur du panneau avant : 1U = 44,45 mm (1 6/8") pour le bon choix des poignées de manutention.

DONNÉES TECHNIQUES


Résistance à l'application d'une charge à traction et résistance aux chocs : les valeurs F1, F2, L1 et L2, indiquées dans le tableau, ont été relevées au cours d'essais de rupture à l'aide d'un dispositif dynamométrique dans les conditions d'essais représentées et à température ambiante.



Exemples d'assemblage


MAK

MAK-FM



MAK

MAK-FM



MAK

Code	Description	L	B	l	f _{±0.5}	d	h	p	l ₁	U	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖️
37891	MAK.32-1U-B-M5-C31	43.5	9.5	13	32	M5	36	15	21	1	1600	5700	7	7	22
37893	MAK.55-2U-B-M5-C31	67.5	9.5	13	55	M5	36	15	43	2	1600	4900	7	7	26
37895	MAK.88-3U-B-M5-C31	100.5	9.5	13	88	M5	36	15	75	3	1600	3200	7	7	31
37897	MAK.120-4U-B-M5-C31	132.5	9.5	13	120	M5	36	15	99	4	1600	2400	7	7	38

MAK-FM

Code	Description	L	B	l	f _{±0.5}	d	d ₁	h	h ₁	l ₁	U	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖️
137891	MAK.32-1U-FM-B-6-C31	43.5	9.5	13	32	6	9	36	30	21	1	1600	6700	8	6	20
137893	MAK.55-2U-FM-B-6-C31	67.5	9.5	13	55	6	9	36	30	43	2	1600	5500	8	6	24
137895	MAK.88-3U-FM-B-6-C31	100.5	9.5	13	88	6	9	36	30	75	3	1600	2300	8	6	29
137897	MAK.120-4U-FM-B-6-C31	132.5	9.5	13	120	6	9	36	30	99	4	1600	1600	8	6	36