

- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 
- 7 
- 8 
- 9 
- 10 
- 11 
- 12 
- 13 
- 14 
- 15 
- 16 
- 17 
- 18 

MATIÈRE



Plastique (Polyamide PA), blanche semblable RAL 9002 (CLEAN), finition mate.

EXÉCUTION STANDARD

Trous borgnes pour fixation par 2 vis auto-taraudeuses pour matières plastiques Ø 3.5 (UNI ISO 7049) , non comprises dans la fourniture.
Couple maximum de serrage des vis autotaraudeuses 1,2 [Nm].

DONNÉES TECHNIQUES

Résistance à l'application d'une charge à traction et résistance aux chocs: les valeurs F2 et L1, indiquées dans le tableau, ont été relevées au cours d'essais de rupture à l'aide d'un dispositif dynamométrique dans les conditions d'essais représentées et à température ambiante.



Code	Description	l	d1	d2	h	F2 [N]	L1 [J]	⚖
151456	MFH-30-AF 3,5 CLEAN	29.5	9	12	27	2300	6	6
151458	MFH-40-AF 3,5 CLEAN	39.5	10	15	33.5	2300	10	9