

MATIÈRE

Poignée en technopolymère à base de polypropylène (PP) à haute résilience, couleur noire, finition mate.


EXÉCUTIONS STANDARD

- **IR.612:** Goujon doublement guidé en acier bruni, support base plat pour assemblage à emboîtement en acier fritté et oxydé, vis en acier bruni.
- **IR.612-SST:** Goujon doublement guidé en acier INOX AISI 303, support base plat pour assemblage à emboîtement en acier INOX fritté AISI 303, vis en acier INOX AISI 303.


CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

La poignée tourne librement pendant la manœuvre: un système de douilles coaxiales compense la pression du ressort de déclic.
Cette série de poignées rabattables a été étudiée pour toutes les applications qui, pour des raisons d'encombrement ou de sécurité, nécessitent de pouvoir replier la poignée en position de repos avec le minimum d'encombrement une fois la manœuvre effectuée.

Exemple d'assemblage normal
avec support base emboîté



ELESA Original design



IR.612

Code	Description	H	D	L	M	H2	r	r1	s	f	h1	d1	h2-0.2	r2	α	
28443	IR.612/56 S.D.16	56	16	74	71	15	19	1	2.5	M4	5	3	3	5.5	90°	65
28445	IR.612/65 S.D.16	65	16	83	80	15	20	1	3	M4	5	3	3	5.5	90°	75
28446	IR.612/65 S.D.20	65	20	89	85	19.5	22	0.6	1	M6	6	3	3	7	120°	110
28448	IR.612/80 S.D.20	80	20	104	100	19.5	23	0.6	1.5	M6	6	3	3	7	120°	120
28450	IR.612/90 S.D.20	90	20	114	110	19.5	24	0.6	3	M6	6	3	3	7	120°	136
28451	IR.612/90 S.D.26	90	26	118	113	23	27	1.5	1	M6	7	3	3	9.5	90°	200

IR.612-SST

Code	Description	H	D	L	M	H2	r	r1	s	f	h1	d1	h2-0.2	r2	α	
28463	IR.612/56-SST-S.D.16	56	16	74	71	15	19	1	2.5	M4	5	3	3	5.5	90°	65
28465	IR.612/65-SST-S.D.20	65	20	89	85	19.5	22	0.6	1	M6	6	3	3	7	120°	110
28466	IR.612/80-SST-S.D.20	80	20	104	100	19.5	23	0.6	1.5	M6	6	3	3	7	120°	120
28468	IR.612/90-SST-S.D.20	90	20	114	110	19.5	24	0.6	3	M6	6	3	3	7	120°	136