Pieds réglables pour fixation au sol

Base en technopolymère conductible ESD, tige en acier INOX

BASE

Technopolymère spécial conductible à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.
Résistivité de surface = 103 Ω (modalité d'essais ASTM D257).
Résistivité de volume = 103 Ω cm (modalité d'essais ASTM D257).

TIGE ARTICULÉE

Acier INOX AISI 304, filetée avec hexagone pour réglage.

EXÉCUTIONS STANDARDS

- **LV.F-SST-ESD-C**: sans disque antiglisse.
- **LV.F-AS-SST-ESD-C**: avec disque antiglisse en caoutchouc NBR, dureté 70 Shore A, fourni assemblé à la base.

Résistivité de surface = 103 Ω (modalité d'essais ASTM D991).
Résistivité de volume = 103 Ω cm (modalité d'essais ASTM D991).

FIXATION AU SOL

Au moyen de deux trous à 180°, fournis fermés par un opercule (facilement enlevable par un outil), qui empêche le dépôt de tous résidus antihygiéniques quand l'élément ne doit pas être utilisé (voir Fig.1).

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Le technopolymère spécial conductible (ESD-C Electrostatic Discharge Conductive) prévient l'accumulation des charges électrostatiques.
Le système particulier d'assemblage du disque antiglisse à la base assure un parfait ancrage sans possibilité de détachement même en cas de choc pendant le déplacement ou d'adhérence (attachement) au sol (voir Disques antiglisse à la page 835).
Le spécial moletage sous le bord inférieur de la base confère une excellente adhérance et stabilité à la base même sans disque antiglisse et également sur des sols mal nivelés.
Les bases sont ainsi indiquées pour applications dans les milieux EPA (ESD-PROTECTED AREA), milieux où sont traités des composants sensibles aux décharges éléctrostatiques. La marque (ESD-C) imprimée de façon indélébile sur la surface des bases pour pieds réglables indique les caractéristiques particulières de conductivité de la matière selon les normes EN 100015/1 et IEC 61340-5-1.

COMMANDE

Les pieds réglables sont fournis non assemblés pour faciliter le transport et le stockage. Les composants (base et tige) sont fournis dans des emballages séparés: gain de place et meilleure protection contre les éraflures et la saleté.
Pour commander séparément les bases et les tiges, voir:

- tableau des combinaisons possibles Bases/Tiges (voir page 839)
- les codes relatifs des Bases (voir page 836)
- les codes relatifs des Tiges (voir page 840).

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

Ecrou en acier zingué brillant (voir Ecrous NT. à la page 835).



ELESA Original design





Fig.1


10/2026

Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

LV.F-SST-ESD-C



LV.F-AS-SST-ESD-C



LV.F-SST-ESD-C

INOX STAINLESS STEEL

Code	Description	D	d	d1	L	l	l1	d2	h	h1	s	Articulation Ø	Charge statique limite max.* [N]	⚖
332451-ESD	LV.F-100-14-SST-M8x43-ESD-C	100	M8	70	76	43	33	12.5	24	23	14	14	18000	132
332453-ESD	LV.F-100-14-SST-M8x68-ESD-C	100	M8	70	101	68	33	12.5	24	23	14	14	18000	140
332461-ESD	LV.F-100-14-SST-M10x43-ESD-C	100	M10	70	76	43	33	12.5	24	23	14	14	18000	140
332463-ESD	LV.F-100-14-SST-M10x68-ESD-C	100	M10	70	101	68	33	12.5	24	23	14	14	18000	153
332465-ESD	LV.F-100-14-SST-M10x98-ESD-C	100	M10	70	131	98	33	12.5	24	23	14	14	18000	168
332471-ESD	LV.F-100-14-SST-M12x43-ESD-C	100	M12	70	76	43	33	12.5	24	23	14	14	18000	150
332473-ESD	LV.F-100-14-SST-M12x68-ESD-C	100	M12	70	101	68	33	12.5	24	23	14	14	18000	167
332475-ESD	LV.F-100-14-SST-M12x98-ESD-C	100	M12	70	131	98	33	12.5	24	23	14	14	18000	189
332481-ESD	LV.F-100-14-SST-M16x68-ESD-C	100	M16	70	101	68	33	12.5	24	23	16	14	18000	214
332483-ESD	LV.F-100-14-SST-M16x108-ESD-C	100	M16	70	141	108	33	12.5	24	23	16	14	18000	263
332485-ESD	LV.F-100-14-SST-M16x148-ESD-C	100	M16	70	181	148	33	12.5	24	23	16	14	18000	320
332487-ESD	LV.F-100-14-SST-M16x168-ESD-C	100	M16	70	201	168	33	12.5	24	23	16	14	18000	345

LV.F-AS-SST-ESD-C

INOX STAINLESS STEEL

Code	Description	D	d	d1	L	L1	l	l1	d2	h	h1	s	Articulation Ø	Charge statique limite max.* [N]	⚖
335451-ESD	LV.F-100-14-AS-SST-M8x43-ESD-C	100	M8	70	76	79	43	33	12.5	24	23	14	14	18000	175
335453-ESD	LV.F-100-14-AS-SST-M8x68-ESD-C	100	M8	70	101	104	68	33	12.5	24	23	14	14	18000	183
335461-ESD	LV.F-100-14-AS-SST-M10x43-ESD-C	100	M10	70	76	79	43	33	12.5	24	23	14	14	18000	183
335463-ESD	LV.F-100-14-AS-SST-M10x68-ESD-C	100	M10	70	101	104	68	33	12.5	24	23	14	14	18000	196
335465-ESD	LV.F-100-14-AS-SST-M10x98-ESD-C	100	M10	70	131	134	98	33	12.5	24	23	14	14	18000	211
335471-ESD	LV.F-100-14-AS-SST-M12x43-ESD-C	100	M12	70	76	79	43	33	12.5	24	23	14	14	18000	193
335473-ESD	LV.F-100-14-AS-SST-M12x68-ESD-C	100	M12	70	101	104	68	33	12.5	24	23	14	14	18000	210
335475-ESD	LV.F-100-14-AS-SST-M12x98-ESD-C	100	M12	70	131	134	98	33	12.5	24	23	14	14	18000	232
335481-ESD	LV.F-100-14-AS-SST-M16x68-ESD-C	100	M16	70	101	104	68	33	12.5	24	23	16	14	18000	257
335483-ESD	LV.F-100-14-AS-SST-M16x108-ESD-C	100	M16	70	141	144	108	33	12.5	24	23	16	14	18000	306
335485-ESD	LV.F-100-14-AS-SST-M16x148-ESD-C	100	M16	70	181	184	148	33	12.5	24	23	16	14	18000	363
335487-ESD	LV.F-100-14-AS-SST-M16x168-ESD-C	100	M16	70	201	204	168	33	12.5	24	23	16	14	18000	388

* La charge statique max est la valeur au-dessus de laquelle la charge appliquée à l'élément peut causer un affaissement de la matière plastique, dans des particulières conditions d'emploi. A cette valeur devra évidemment être appliqué un coefficient convenable par rapport à l'importance et au niveau de sécurité de l'application spécifique.

Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.