



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



EXÉCUTIONS STANDARD

Avec levier de serrage ouvert et deux rondelles pliées:

- **MOAS-ML**: corps et rivets en acier zingué.
- **MOAS-MLX**: corps et rivets en acier INOX 304.

Avec levier de serrage plein et collier pour soudage:

- **MOAS-OL**: corps et rivets en acier zingué.
- **MOAS-OLX**: corps et rivets en acier INOX AISI 304.

DOUILLES DE SUPPORT

Acier trempé et rectifié (pour dimensions ≥ 355).

POIGNÉE

Polyuréthane, couleur rouge.


EMBOUT DE SERRAGE (À COMMANDER SÉPARÉMENT)


CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Levier anti-décrochage qui empêche l'ouverture accidentelle en présence de fortes vibrations.

Les doigts de la main de l'opérateur ne peuvent pas être heurtés par le levier pendant l'opération d'ouverture.

Pendant l'opération de serrage, le levier est guidé pour empêcher que des poussées latérales n'en perturbent le fonctionnement.





MOAS-ML

Code	Description	a	b1	b2	b3	d1	d2	h1	h2	h3	l	l1	m1	m2	s1	FH1 [N]*	FH2 [N]*	⚖
GG.AD092	MOAS.75-ML	20	28	26	5.3	M5	4.5	37	20	11	39	118	13.5	16+19	2	900	1350	90
GG.AD152	MOAS.130-ML	32	36	40	6.3	M6	5.6	51	30.5	16	56.5	171.5	26	22.4+28.4	2.5	1000	2000	200
GG.AD290	MOAS.230-ML	37	44	44	8.5	M8	6.6	61.5	36.5	18	65	196	26	26+31.5	3	1700	3300	320
GG.AD390	MOAS.355-ML	58	60	58	10.5	M10	8.6	83	50	22	100	269	41	38.8+43	3.5	1800	4000	750
GG.AD490	MOAS.455-ML	65	70	65	12.5	M12	8.7	99	60	26	114	305	41.5	40+43	4	3200	6200	1200

MOAS-MLX

INOX STAINLESS STEEL

Code	Description	a	b1	b2	b3	d1	d2	h1	h2	h3	l	l1	m1	m2	s1	FH1 [N]*	FH2 [N]*	⚖
GG.DS100	MOAS.75-MLX	20	28	26	5.3	M5	4.5	37	20	11	39	118	13.5	16+19	2	900	1350	90
GG.DS152	MOAS.130-MLX	32	36	40	6.3	M6	5.6	51	30.5	16	56.5	171.5	26	22.4+28.4	2.5	1000	2000	200
GG.DS287	MOAS.230-MLX	37	44	44	8.5	M8	6.6	61.5	36.5	18	65	196	26	26+31.5	3	1700	3300	320

MOAS-OL

Code	Description	b1	b2	d1	d2	h1	h2	h3	l	l1	m1	m2	s	s1	FH1 [N]*	FH2 [N]*	⚖
GG.AD096	MOAS.75-OL	28	26	M5	4.5	37	20	11	39.5	118.5	13.5	16+19	4	2	900	1350	90
GG.AD156	MOAS.130-OL	36	40	M6	5.6	51	30.5	16	57	172	26	22.4+28.4	5	2.5	1000	2000	200
GG.AD294	MOAS.230-OL	44	44	M8	6.6	61.5	36.5	18	66	196.5	26	26+31.5	6	3	1700	3300	330
GG.AD394	MOAS.355-OL	60	58	M10	8.6	83	50	22	101	270	41	38.8+43	7	3.5	1800	4000	750
GG.AD494	MOAS.455-OL	70	65	M12	8.7	99	60	26	115.5	306.5	41.5	40+43	10	4	3200	6200	1220

MOAS-OLX

INOX STAINLESS STEEL

Code	Description	b1	b2	d1	d2	h1	h2	h3	l	l1	m1	m2	s	s1	FH1 [N]*	FH2 [N]*	⚖
GG.DS104	MOAS.75-OLX	28	26	M5	4.5	37	20	11	39.5	118.5	13.5	16+19	4	2	900	1350	90
GG.DS156	MOAS.130-OLX	36	40	M6	5.6	51	30.5	16	57	172	26	22.4+28.4	5	2.5	1000	2000	200
GG.DS291	MOAS.230-OLX	44	44	M8	6.6	61.5	36.5	18	66	196.5	26	26+31.5	6	3	1700	3300	330

* Force de rétention.

