





MATIÈRE
Technopolymère à base de polyamide (PA) certifié auto-extinguible UL-94 V0 renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

EXÉCUTION STANDARD
Trous passants pour vis à tête cylindrique à six pans creux.

DONNÉES TECHNIQUES
En test de vieillissement thermique à long terme, avec une diminution maximum des propriétés critiques mécaniques de 50%, l'indice de température relative UL 746 B (RTI) a été équivalent à 65.
La certification "V0" selon UL-94 V (Underwriters Laboratories) (voir les Données Techniques à page A-5) indique que sur un échantillon de matière plastique de forme et de dimensions établies, en position verticale, la flamme s'éteint dans les 10 secondes avec absence complète de gouttes incandescentes.
Résistance à l'application d'une charge à traction et résistance aux chocs: les valeurs F1, F2, L1 et L2, indiquées dans le tableau, ont été relevées au cours d'essais de rupture à l'aide d'un dispositif dymanométrique dans les conditions d'essai représentées et à température ambiante.



ELESA Original design



Code	Description	L	f	d	d1	h	h1	h2	B	l	l1	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	
150001	M.443/110 AE-V0	109	93.5±0.5	6.5	10.5	38	7	13	6	21	74	1750	1700	9	5	28
150012	M.443/140-6 AE-V0	137	117±1	6.5	10.5	41	7	15	7	26	93	3500	2200	10	8	51
150011	M.443/140 AE-V0	137	117±1	8.5	13.5	41	8.5	15	7	26	93	3500	2200	10	8	50
150021	M.443/150 AE-V0	150	132±1	8.5	13.5	45	8.5	16	7	27	108	3000	1800	12	8	55
150031	M.443/200 AE-V0	196	179±1	8.5	13.5	50	8.5	17	7.5	28	151	1400	2100	20	13	80

