

MATÉRIAU

Technopolymère à base de polyamide (PA) certifié auto-extinguible UL-94 V0 renforcé de verre, couleur noire, finition mate.

EXÉCUTIONS STANDARD

- **MAK-AE-V0** : douilles en laiton, trous borgnes filetés pour vis M5, pour montage à l'arrière.
- **MAK-AE-V0-FM** : douilles en laiton, trous passants pour vis à tête cylindrique M5 à six pans creux, pour montage à l'avant.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Adaptées pour les applications sur rack 19" et autres instruments.
La colonne U du tableau indique les unités de hauteur du panneau avant : 1U = 44,45 mm (1 6/8") pour le bon choix des poignées de manutention.



DONNÉES TECHNIQUES

La certification « V0 » selon UL-94 V (Underwriters Laboratories) atteste que sur un échantillon de matière plastique de forme et de dimensions définies, en position verticale, la flamme s'éteint en 10 secondes sans laisser de gouttes incandescentes.

Résistance à l'application d'une charge à traction et résistance aux chocs : les valeurs F1, F2, L1 et L2 indiquées dans le tableau, ont été relevées au cours d'essais de rupture à l'aide d'un dispositif dynamométrique dans les conditions d'essais représentées et à température ambiante.



Exemples d'assemblage



MAK-AE-V0

Code	Description	L	B	l	f _{±0.5}	d	h	p	l ₁	U	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
150151	MAK.32-1U-AE-V0-B-M5-C9	43.5	9.5	13	32	M5	36	15	21	1	1400	5200	7	7	23
150153	MAK.55-2U-AE-V0-B-M5-C9	67.5	9.5	13	55	M5	36	15	43	2	1400	4400	7	7	27
150155	MAK.88-3U-AE-V0-B-M5-C9	100.5	9.5	13	88	M5	36	15	75	3	1400	2500	7	7	32
150157	MAK.120-4U-AE-V0-B-M5-C9	132.5	9.5	13	120	M5	36	15	99	4	1400	2300	7	7	40

MAK-AE-V0-FM

Code	Description	L	B	l	f _{±0.5}	d	d ₁	h	h ₁	l ₁	U	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
150161	MAK.32-1U-AE-V0-FM-B-6-C9	43.5	9.5	13	32	6	9	36	30	21	1	1400	5400	8	6	21
150163	MAK.55-2U-AE-V0-FM-B-6-C9	67.5	9.5	13	55	6	9	36	30	43	2	1400	4800	8	6	25
150165	MAK.88-3U-AE-V0-FM-B-6-C9	100.5	9.5	13	88	6	9	36	30	75	3	1400	2200	8	6	30
150167	MAK.120-4U-AE-V0-FM-B-6-C9	132.5	9.5	13	120	6	9	36	30	99	4	1400	1500	8	6	38