

MATIÈRE

Technopolymère à base de polypropylène (PP) à haute résilience, couleur noire, finition mate.

CALOTTE COLORÉE

Technopolymère, finition mate.

Pour la commande ajoutez au code et à la description l'index de la couleur désirée (C9,...,C17).


Sur demande et pour des quantités suffisantes la calotte peut être fournie dans d'autres couleurs ou avec des symboles graphiques, des logos ou des écritures personnalisées.

EXÉCUTIONS STANDARD


- **MBT-B**: douille en laiton, trou borgne lisse ou fileté.
- **MBT-p**: tige filetée en acier zingué brillant, extrémité à bout émoussé selon le tableau UNI 947 : ISO 4753 (voir les Données Techniques à la page A-10).

ERGONOMIE ET DESIGN

La surface avec reliefs prismatiques de la couronne du bouton permet une prise sûre et confortable et offre à l'opérateur la possibilité de manœuvrer dans les conditions d'emploi les plus variées et de reprendre le bouton pendant la phase de rotation rapide (ou de vissage) sans nécessité d'aucun ajustement angulaire de la main et du poignet.



ELESA Original design



* Complétez avec l'index de la couleur, exemple: 34196-C2 MBT.30 B-5-C2

C9 RAL9005

C2 RAL2004

C3 RAL7035

C4 RAL1021


C5 RAL5024

C6 RAL3000

C17 RAL6017

MBT-B

Code	Description	D	d6H	dH9	L	d1	d2	l1	l2	h	△
34196-*	MBT.30 B-5-*	31	-	5	24	15	11	16	11.5	12	14
34201-*	MBT.30 B-M5-*	31	M5	-	24	15	-	-	11.5	10	12
34197-*	MBT.30 B-6-*	31	-	6	24	15	12	17	11.5	14	19
34206-*	MBT.30 B-M6-*	31	M6	-	24	15	-	-	11.5	12	17
34316-*	MBT.40 B-6-*	39.5	-	6	26.5	17	12	17	12.5	14	27
34321-*	MBT.40 B-M6-*	39.5	M6	-	26.5	17	-	-	12.5	12	22
34326-*	MBT.40 B-M8-*	39.5	M8	-	26.5	17	-	-	12.5	13	23
34411-*	MBT.50 B-6-*	50	-	6	33	20	15	23	16	18	48
34416-*	MBT.50 B-8-*	50	-	8	33	20	15	25	16	20	47
34421-*	MBT.50 B-M8-*	50	M8	-	33	20	-	-	16	20	32
34426-*	MBT.50 B-M10-*	50	M10	-	33	20	-	-	16	18	34
34506-*	MBT.60 B-10-*	61	-	10	39	23	16	30	18.5	25	67
34511-*	MBT.60 B-M10-*	61	M10	-	39	23	-	-	18.5	20	50
34516-*	MBT.60 B-M12-*	61	M12	-	39	23	-	-	18.5	20	58
34611-*	MBT.70 B-M12-*	70	M12	-	42	24	-	-	20.5	20	70
34616-*	MBT.70 B-M14-*	70	M14	-	42	24	-	-	20.5	20	78



* Complétez avec l'index de la couleur, exemple: 34221-C2 MBT.30 p-M5x10-C2

C9 RAL9005

C2 RAL2004

C3 RAL7035

C4 RAL1021

C5 RAL5024

C6 RAL3000

C17 RAL6017

MBT-p

Code	Description	D	d6g	L	d1	l	l2	⚖
34221-*	MBT.30 p-M5x10-*	31	M5	24	15	10	11.5	13
34226-*	MBT.30 p-M5x20-*	31	M5	24	15	20	11.5	14
34241-*	MBT.30 p-M5x40-*	31	M5	24	15	40	11.5	16
34261-*	MBT.30 p-M6x10-*	31	M6	24	15	10	11.5	14
34263-*	MBT.30 p-M6x16-*	31	M6	24	15	16	11.5	14
34266-*	MBT.30 p-M6x20-*	31	M6	24	15	20	11.5	15
34269-*	MBT.30 p-M6x25-*	31	M6	24	15	25	11.5	16
34271-*	MBT.30 p-M6x30-*	31	M6	24	15	30	11.5	17
34281-*	MBT.30 p-M6x40-*	31	M6	24	15	40	11.5	19
34341-*	MBT.40 p-M6x10-*	39.5	M6	26.5	17	10	12.5	18
34343-*	MBT.40 p-M6x16-*	39.5	M6	26.5	17	16	12.5	19
34346-*	MBT.40 p-M6x20-*	39.5	M6	26.5	17	20	12.5	20
34351-*	MBT.40 p-M6x30-*	39.5	M6	26.5	17	30	12.5	22
34361-*	MBT.40 p-M6x40-*	39.5	M6	26.5	17	40	12.5	24
34381-*	MBT.40 p-M8x16-*	39.5	M8	26.5	17	16	12.5	26
34383-*	MBT.40 p-M8x20-*	39.5	M8	26.5	17	20	12.5	27
34386-*	MBT.40 p-M8x25-*	39.5	M8	26.5	17	25	12.5	28
34391-*	MBT.40 p-M8x30-*	39.5	M8	26.5	17	30	12.5	30
34393-*	MBT.40 p-M8x40-*	39.5	M8	26.5	17	40	12.5	33
34396-*	MBT.40 p-M8x50-*	39.5	M8	26.5	17	50	12.5	36
34431-*	MBT.50 p-M8x16-*	50	M8	33	20	16	16	36
34436-*	MBT.50 p-M8x30-*	50	M8	33	20	30	16	38
34441-*	MBT.50 p-M8x50-*	50	M8	33	20	50	16	44
34451-*	MBT.50 p-M10x20-*	50	M10	33	20	20	16	42
34456-*	MBT.50 p-M10x30-*	50	M10	33	20	30	16	47
34471-*	MBT.50 p-M10x50-*	50	M10	33	20	50	16	57
34521-*	MBT.60 p-M10x20-*	61	M10	39	23	20	18.5	58
34526-*	MBT.60 p-M10x30-*	61	M10	39	23	30	18.5	63
34536-*	MBT.60 p-M10x50-*	61	M10	39	23	50	18.5	73
34551-*	MBT.60 p-M12x20-*	61	M12	39	23	20	18.5	70
34556-*	MBT.60 p-M12x30-*	61	M12	39	23	30	18.5	78
34571-*	MBT.60 p-M12x50-*	61	M12	39	23	50	18.5	94
34631-*	MBT.70 p-M12x30-*	70	M12	42	24	30	20.5	90
34641-*	MBT.70 p-M12x50-*	70	M12	42	24	50	20.5	105