

EXÉCUTIONS STANDARDS


Moulage de précision inox AISI CF-8, finition mate sablée:

- **MSM-TW-A-NI**: vis et écrou de blocage en acier INOX AISI 304, ressort en acier INOX AISI 301.
- **MSM-TW-B-NI**: poignée débrayable de blocage GN 300.5, levier en acier INOX AISI CF-8, finition sablée mate, vis en acier INOX AISI 303, ressort en acier INOX AISI 301.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS


Les systèmes de support pivotants MSM-TW-NI permettent la fixation de tubes ou d'arbres. La forme spéciale en prisme des pièces de serrage facilite l'adaptation au diamètre du tube ou de l'arbre.

Les ressorts de pression rendent le blocage et le déblocage rapide et facile.



MSM-TW-A-NI

MSM-TW-B-NI



MSM-TW-A-NI

Code	Description	d1	d2	d3	d4	l1	l4	l5	m	⚖
500755	MSM-TW-28-8-A-NI	8	8	M6	28	33	14	5	13	164
500765	MSM-TW-32-10-A-NI	10	10	M8	32	45	20	5	15	242
500775	MSM-TW-36-12-A-NI	12	12	M8	36	47	21	5	17	297
500424	MSM-TW-46-14-A-NI	14	14	M8	46	57	25.5	6	20	461
500430	MSM-TW-46-15-A-NI	15	15	M10	46	57	25.5	6	21	485
500435	MSM-TW-46-16-A-NI	16	16	M10	46	57	25.5	6	22	488
500438	MSM-TW-56-18-A-NI	18	18	M10	56	63	28.5	6	24	688
500444	MSM-TW-56-20-A-NI	20	20	M10	56	65	28.5	8	28	785

MSM-TW-B-NI

Code	Description	d1	d2	d3	d4	l1	l2	l3	l4	l5	m	⚖
500756	MSM-TW-28-8-B-NI	8	8	M6	28	33	35	45	14	5	13	205
500766	MSM-TW-32-10-B-NI	10	10	M8	32	45	45	63	20	5	15	335
500776	MSM-TW-36-12-B-NI	12	12	M8	36	47	45	63	21	5	17	389
500427	MSM-TW-46-14-B-NI	14	14	M8	46	57	55	78	25.5	6	20	608
500433	MSM-TW-46-15-B-NI	15	15	M10	46	57	55	78	25.5	6	21	635
500436	MSM-TW-46-16-B-NI	16	16	M10	46	57	55	78	25.5	6	22	638
500441	MSM-TW-56-18-B-NI	18	18	M10	56	63	55	78	28.5	6	24	838
500447	MSM-TW-56-20-B-NI	20	20	M10	56	65	55	78	28.5	8	28	935