



1

EXÉCUTIONS STANDARD

Levier de serrage ouvert et deux rondelles pliées:

- **MVAS-AL**: acier C10 zingué, rivets en acier zingué.
- **MVAS-ALX**: corps et rivets en acier INOX 304.



2

Levier de serrage plein et collier pour soudage:

- **MVAS-EL**: acier C10 zingué, rivets en acier zingué.
- **MVAS-ELX**: corps et rivets en acier INOX 304.



3



4

DOUILLES DE SUPPORT

Acier trempé, rectifié.



5

POIGNÉE

Polyuréthane, couleur rouge.



6

BANDAGE LEVIER ANTI-DÉCROCHAGE

Polyvinylchloride (PVC).



7

RESSORT

Acier INOX AISI 302.



8

EMBOUT DE SERRAGE

A commander séparément.



9

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Levier anti-décrochage qui empêche l'ouverture ou fermeture accidentelle en présence de fortes vibrations.

Les doigts de la main de l'opérateur ne peuvent pas être heurtés par le levier pendant l'opération d'ouverture.

Pendant l'opération de serrage, le levier est guidé pour empêcher que des poussées latérales n'en perturbent le fonctionnement.



10



11



12



13



14



15




16






17



18





MVAS-AL

Code	Description	a	b1	b2	b3	d1	d2	h1	h2	h3	l	l1	m1	m2	s1	FH1 [N]*	FH2 [N]*	⚖
GG.AA582	MVAS.130/AL	28	35	42	6.2	M6	5.5	142	28	16	50	85	12.5+19	27+29	2.5	1050	1750	275
GG.AA590	MVAS.230/AL	40	43	45	8.5	M8	6.7	168	33.5	18	67.5	110.5	18+21	32	3	2000	3200	380

MVAS-ALX

Code	Description	a	b1	b2	b3	d1	d2	h1	h2	h3	l	l1	m1	m2	s1	FH1 [N]*	FH2 [N]*	⚖
GG.AS200	MVAS.130/ALX	28	35	42	6.2	M6	5.5	142	28	16	50	85	12.5+19	27+29	2.5	1050	1750	275
GG.AS210	MVAS.230/ALX	40	43	45	8.5	M8	6.7	168	33.5	18	67.5	110.5	18+21	32	3	2000	3200	380

INOX STAINLESS STEEL

MVAS-EL

Code	Description	b1	b2	d1	d2	h1	h2	h3	l	l1	m1	m2	s	s1	FH1 [N]*	FH2 [N]*	⚖
GG.AA586	MVAS.130/EL	35	42	M6	5.5	142	28	16	51	86	12.5+19	27+29	5	2.5	1050	1750	280
GG.AA594	MVAS.230/EL	43	45	M8	6.7	168	33.5	18	69	112	18+21	32	6	3	2000	3200	390

MVAS-ELX

Code	Description	b1	b2	d1	d2	h1	h2	h3	l	l1	m1	m2	s	s1	FH1 [N]*	FH2 [N]*	⚖
GG.AS204	MVAS.130/ELX	35	42	M6	5.5	142	28	16	51	86	12.5+19	27+29	5	2.5	1050	1750	280
GG.AS214	MVAS.230/ELX	43	45	M8	6.7	168	33.5	18	69	112	18+21	32	6	3	2000	3200	390

INOX STAINLESS STEEL

* Force de rétention.