

MATIÈRE

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire RAL 9005 ou grise RAL 7040 (C33), finition mate.

EXÉCUTION STANDARD

Trous passants pour vis à tête fraisée M4 ou M5 (non fournies).

GOUJON DE ROTATION ET RESSORTS DE RAPPEL


Goujon en acier INOX AISI 303, ressorts en acier INOX AISI 302.

DONNÉES TECHNIQUES



Les valeurs de résistance au levage (F1) et de résistance à la traction (F2) reportées dans le tableau sont le résultat d'une déformation permanente au moyen d'un dispositif dynamométrique dans les conditions d'essais représentées et à température ambiante.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


Voir "Gabarit de perçage" pour obtenir le siège de la poignée.



Gabarit de perçage
(éliminez toutes bavures
avant d'assembler la poignée)



	x	y	f1	f2
MPR. 141	135 ^{+0,2}	65 ^{+0,2}	118 ^{+/-0,1}	79 ^{+/-0,1}
MPR. 167	158 ^{+0,2}	86 ^{+0,2}	141 ^{+/-0,1}	98 ^{+/-0,1}



Code	Description	B	f1	f2	L	H	h1	h2	b1	l1	l2	s	d	F1 [N]	F2 [N]	Δ
43851	MPR.141	141	118	79	96	19	16	63	90	16.5	29	3	4.2	1650	2400	146
43851-C33	MPR.141-C33	141	118	79	96	19	16	63	90	16.5	29	3	4.2	1650	2400	146
43861	MPR.167	167	141	98	116	21	18	78	105	17	43	3	5.2	2000	2700	214
43861-C33	MPR.167-C33	167	141	98	116	21	18	78	105	17	43	3	5.2	2000	2700	214