

EXÉCUTIONS STANDARDS

Matière: acier zingué:

- **TLW-EG**: avec barre en forme de œillet et contre-pièce.
- **TLW-ET**: avec barre en forme de T et contre-pièce.

Matière: corps, crochet et contre-pièce en acier INOX AISI 304, goudjons en acier INOX:

- **TLW-EGX**: avec barre en forme de œillet et contre-pièce.
- **TLW-ETX**: avec barre en forme de T et contre-pièce.


CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Les grenouillères rigides TLW assurent la parfaite fermeture du couvercle. La position de la barre peut être réglée en longueur pour mieux s'adapter aux exigences de l'application et pour un réglage précis.

Lorsque le levier est fermé, la configuration excentrique du goujon de la tige provoque le déplacement du loquet vers la butée. À la fin du mouvement du levier, le goujon de la tige a dépassé son point mort excentrique, en gardant fermé automatiquement le pêne demi-tour pour sauterelles.



TLW-EG
TLW-EGX




TLW-EG

Code	Description	a	b1	b2	b3	b4	d1	d2	d3	h1	h2	l1	l2 min	l3 min	l4	l5	l6	m1	m2	m3	r (w2=0)	s	w Course	w2	FH* [N]	Δ
GG.AE1010	TLW-E1G	8.3	66.5	21.5	24	29	5	M5	4.2	18	13.3	117.5	22	34.5	6.5	5.5	20	20	13	17.5	51	1.5	12	7	1000	63
GG.AE2010	TLW-E2G	10	85.5	27.5	32	42	6	M6	5.2	25	16.4	155.5	28	44	8	10	25	24.5	15	24	64	2	14	11	2000	142
GG.AE3010	TLW-E3G	12.7	104.5	31.5	38	52	8	M8	6.5	32	20.7	189.5	33	54	11	12.5	30	30	20	29.5	79.5	2.5	18	12.5	3000	270

TLW-EGX

Code	Description	a	b1	b2	b3	b4	d1	d2	d3	h1	h2	l1	l2 min	l3 min	l4	l5	l6	m1	m2	m3	r (w2=0)	s	w Course	w2	FH* [N]	Δ
GG.ES1010	TLW-E1GX	8.3	66.5	21.5	24	29	5	M5	4.2	18	13.3	117.5	22	34.5	6.5	5.5	20	20	13	17.5	51	1.5	12	7	1000	63
GG.ES2010	TLW-E2GX	10	85.5	27.5	32	42	6	M6	5.2	25	16.4	155.5	28	44	8	10	25	24.5	15	24	64	2	14	11	2000	142
GG.ES3010	TLW-E3GX	12.7	104.5	31.5	38	52	8	M8	6.5	32	20.7	189.5	33	54	11	12.5	30	30	20	29.5	79.5	2.5	18	12.5	3000	270



TLW-ET

Code	Description	a	b1	b2	b3	b4	d1	d2	d3	h1	h2	l1	l2 min	l3 min	l4	l5	l6	m1	m2	m3	r (w2=0)	s	w Course	w2	FH* [N]	Δ
GG.AE1020	TLW-E1T	8.3	66.5	21.5	24	29	5	M5	4.2	18	13.3	117.5	22	34.5	6.5	5.5	20	20	13	17.5	51	1.5	12	7	1000	61
GG.AE2020	TLW-E2T	10	85.5	27.5	32	42	6	M6	5.2	25	16.4	155.5	28	44	8	10	25	24.5	15	24	64	2	14	11	2000	135
GG.AE3020	TLW-E3T	12.7	104.5	31.5	38	52	8	M8	6.5	32	20.7	189.5	33	54	11	12.5	30	30	20	29.5	79.5	2.5	18	12.5	3000	256

TLW-ETX

INOX STAINLESS STEEL

Code	Description	a	b1	b2	b3	b4	d1	d2	d3	h1	h2	l1	l2 min	l3 min	l4	l5	l6	m1	m2	m3	r (w2=0)	s	w Course	w2	FH* [N]	Δ
GG.ES1020	TLW-E1TX	8.3	66.5	21.5	24	29	5	M5	4.2	18	13.3	117.5	22	34.5	6.5	5.5	20	20	13	17.5	51	1.5	12	7	1000	61
GG.ES2020	TLW-E2TX	10	85.5	27.5	32	42	6	M6	5.2	25	16.4	155.5	28	44	8	10	25	24.5	15	24	64	2	14	11	2000	135
GG.ES3020	TLW-E3TX	12.7	104.5	31.5	38	52	8	M8	6.5	32	20.7	189.5	33	54	11	12.5	30	30	20	29.5	79.5	2.5	18	12.5	3000	256

* FH: force de rétention.