



SUPPORTS LATÉRAUX

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de verre, de couleur noire, finition mate.

TUBE

Aluminium anodisé en couleur naturelle, finition mate de sablage.

BOUTON

Aluminium, de couleur bleue semblable à RAL5002

EXÉCUTIONS STANDARDS

Manchons en acier nickelé, trou borgne taraudé.

- **RH-FG18-P3-A:** une vanne pneumatique normalement ouverte (V-A) qui se ferme en maintenant le bouton-poussoir enfoncé.
- **RH-FG18-P3-B:** une vanne pneumatique normalement fermée (V-B) qui s'ouvre en maintenant le bouton-poussoir enfoncé.
- **RH-FG18-P3-AA:** deux vannes pneumatiques normalement ouvertes (V-A) qui se ferment en maintenant le bouton-poussoir correspondant enfoncé.
- **RH-FG18-P3-AB:** une vanne pneumatique (1) normalement ouverte (V-A) qui se ferme en maintenant le bouton-poussoir correspondant enfoncé et une vanne pneumatique (2) normalement fermée (V-B) qui s'ouvre en maintenant le bouton-poussoir correspondant enfoncé.
- **RH-FG18-P3-BA:** une vanne pneumatique (1) normalement fermée (V-B) qui s'ouvre en maintenant le bouton-poussoir correspondant enfoncé et une vanne pneumatique (2) normalement fermée (V-A) qui s'ouvre en maintenant le bouton-poussoir correspondant enfoncé.
- **RH-FG18-P3-BB:** deux vannes pneumatiques normalement fermées (V-B) qui s'ouvrent en maintenant le bouton-poussoir correspondant enfoncé.

FONCTIONNEMENT

La poignée est livrée avec attaches rapides permettant le raccordement direct à un tube Ø 4 mm.

La poignée permet de commander directement un actionneur pneumatique à simple effet (vanne 3/2) à une ou deux commandes indépendantes.


La poignée possède une fonction de décharge de la chambre de surpression.

AUTRES EXÉCUTIONS STANDARD

RH-VM-02: poignée simple complémentaire sans boutons-poussoirs et sans vanne RHVM-02.30.140.S11 (voir page -).




Gabarit de perçage



Caractéristiques techniques	
Fonctionnement	Air filtré
Pression de fonctionnement	Max. 10 bar
Température d'exercice	-5° + +70°C
Charge nominale	120 NI/min (6 bar)
Force d'actionnement	14 N (indipendente dalla pressione di esercizio)
Diamètre nominal passage de l'air	Ø 4 mm

RH-FG18-P3-A
RH-FG18-P3-B




RH-FG18-P3-A

RH-FG18-P3-B

Code	Code	
RHFG18-P3.A140.11	RHFG18-P3.B140.11	470

RH-FG18-P3-AA
RH-FG18-P3-AB
RH-FG18-P3-BA
RH-FG18-P3-BB



RH-FG18-P3-AA

RH-FG18-P3-AB

RH-FG18-P3-BA

RH-FG18-P3-BB

Code	Code	Code	Code	
RHFG18-P3.AA140.11	RHFG18-P3.AB140.11	RHFG18-P3.BA140.11	RHFG18-P3.BB140.11	517