



MATIÈRE

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de verre, couleur noire, finition mate.

EXÉCUTIONS STANDARD

Trou passant fileté.


- VC.654-FP-B : douille en laiton.
- VC.654-FP-SST : douille en acier INOX AISI 303.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

La forma à cinq lobes permet à l'opérateur d'avoir une prise correcte avec les doigts de la main et évite le dépôt de résidus insalubres grâce à la zone arrière dépourvue de cavités. La partie métallique, réalisée en acier INOX AISI 303, est adaptée à une utilisation dans des environnements qui nécessitent l'utilisation de matériaux résistants à la corrosion.



ELESA Original design



VC.654-FP-B

Code	Description	D	d _{6H}	L	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	⚖
175692	VC.654/40-FP-B-M6	40	M6	24.5	16.5	10	18	12	25
175693	VC.654/40-FP-B-M8	40	M8	24.5	16.5	10	18	12	22
175803	VC.654/50-FP-B-M8	50	M8	29.5	19	13	20	14	43
175804	VC.654/50-FP-B-M10	50	M10	29.5	19	13	20	14	41

VC.654-FP-SST



Code	Description	D	d _{6H}	L	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	⚖
175696	VC.654/40-FP-SST-M6	40	M6	24.5	16.5	10	18	12	25
175697	VC.654/40-FP-SST-M8	40	M8	24.5	16.5	10	18	12	22
175807	VC.654/50-FP-SST-M8	50	M8	29.5	19	13	20	14	43
175808	VC.654/50-FP-SST-M10	50	M10	29.5	19	13	20	14	41