

MATIÈRE

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

EXÉCUTIONS STANDARD

Douille en acier bruni, trou borgne alésé H7 à fixer à l'arbre de commande au moyens d'une vis à pression sans tête, à six pans creux et bout cuvette selon UNI 5929-85, fournie.

- **VC.792-GXX**: pour indicateurs avec mouvement à réaction gravitationnelle.

- **VC.792-PXX**: pour indicateurs avec mouvement à réaction fixe.

Bride postérieure et couronne dentée intérieure en technopolymère à base acétalique (POM). Vis et goupille d'ancrage en acier bruni.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Le design ergonomique permet à l'opérateur une bonne prise en main. L'absence de cavité empêche le dépôt de résidus antihygiéniques et assure un nettoyage parfait.

Ce volant est particulièrement indiqué pour l'application sur des machines et équipements nécessitant pour des raisons hygiéniques, de fréquentes interventions de nettoyage complet même par jets d'eau ou de vapeur.

CHOISIR L'INDICATEUR (À COMMANDER SÉPARÉMENT)

Pour choisir l'indicateur voir le tableau des combinaisons possibles.

Voir aussi "Instructions d'assemblage" pour indicateurs avec mouvement à réaction gravitationnelle type G (à la page 632) ou mouvement à réaction fixe type P (à la page 634).

ACCESSOIRES SUR DEMANDE



Calotte de fermeture CP-XX (voir page 628) pour emploi sans indicateur.

EXÉCUTIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE

Volant avec douille en acier INOX.



ELESA Original design

VC.792-GXX**VC.792-PXX****VC.792-GXX**

Code	Description	D	L	dH7	h	d1	d2	d3	f	h1	l1	l3	△	Indicateurs combinables
CE.30071	VC.792/72-GXX1 A-10	72	52	10	17	24	18	56	M5	6	15.9	19	79	GA01 - GA11
CE.30081	VC.792/98-GXX2 A-12	98	58	12	22	27.5	22	76.5	M5	6	20.5	19	147	GA02 - GA12 - GW12

VC.792-PXX

Code	Description	D	L	dH7	h	d1	d3	d5	f	f1	h1	l1	l2	l3	l4	R	△	Indicateurs combinables
CE.30073	VC.792/72-PXX1 A-10	72	55	10	20.5	18	56	6	M5	M4	5	18.5	10.5	19	14.5	19	85	PA01 - PA11
CE.30083	VC.792/98-PXX2 A-12	98	58	12	22	30	76.5	6	M5	M4	6	20	12	19	13.1	28.5	207	PA02 - PA12 - PW12