Ventouses à double soufflets rondes

Diamètre 85 mm, avec support, caoutchouc vulcanisé

RoHS

MATIÈRE

Ventouse en caoutchouc résistant à l'huile (NBR), naturel (NR) ou de silicone (VMQ).
Support en aluminium anodisé.

EXÉCUTIONS STANDARDS


- **VVP-85-T-A**: caoutchouc résistant à l'huile.
- **VVP-85-T-N**: caoutchouc naturel.
- **VVP-85-T-S**: caoutchouc de silicone.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Elles sont spécialement conçues pour saisir des tôles minces ou des plaques de verre.
La ventouse bénéficie d'un traitement vulcanisé qui la rend plus résistante à l'abrasion et surtout aux forces de traction, tout en permettant au caoutchouc de se dégrader moins facilement et en le rendant plus résistant aux agents environnementaux agressifs et améliore sa durée de vie.
La configuration à soufflets permet à la ventouse de s'adapter à différentes surfaces, y compris les surfaces qui ne sont pas régulières, qui présentent des défauts de planéité ou inclinées, ce qui permet de l'utiliser dans différentes applications, y compris la manipulation de panneaux de bois (aggloméré ou bois pressé) ou de stratifiés en plastique.
La course effective du soufflet est de 38 mm.
Voir Données techniques des ventouses (à la page -).







VVP-85-T-A

Code	Description	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Volume # [cm3]	⚖
VV.60512	VVP-85-G1/4-T-A	85	G1/4	M8	95	78	17	13	58	20	14	175.6	168
VV.60515	VVP-85-M12-T-A	85	M12	M8	95	78	17	13	58	20	14	175.6	169

VVP-85-T-N

Code	Description	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Volume # [cm3]	⚖
VV.60513	VVP-85-G1/4-T-N	85	G1/4	M8	95	78	17	13	58	20	14	175.6	169
VV.60516	VVP-85-M12-T-N	85	M12	M8	95	78	17	13	58	20	14	175.6	168

VVP-85-T-S

Code	Description	d	d1	d2	h	h1	h2	h3	h4	s	F* [Kg]	Volume # [cm3]	⚖
VV.60514	VVP-85-G1/4-T-S	85	G1/4	M8	95	78	17	13	58	20	14	175.6	168

* La force des ventouses indiquée dans le tableau, représente 1/3 de la valeur de la force théorique calculée à un niveau de vide de -75 KPa et un coefficient de sécurité de 3.
# Indique le volume géométrique intérieur de la ventouse et qui représente le volume à ajouter à l'ensemble du circuit de répartition pour le calcul du temps d'évacuation, surtout en cas d'utilisation de plusieurs ventouses.

6/2024

Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.