

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 10

**MATIÈRE**

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur grise.

**EXÉCUTIONS STANDARDS**

- **ZCR**: crémaillères à section carrée.
- **ZCR-A**: crémaillères à section carrée avec âme en acier.
- **ZCR-PL**: crémaillères avec bride d'assemblage pour le montage sur un plan parallèle aux dents.
- **ZCR-PD**: crémaillères avec bride d'assemblage pour le montage sur un plan perpendiculaire aux dents.
- **ZCR-T**: crémaillères en "T".

**CARACTÉRISTIQUES**


Les charges indiquées dans les tableaux indiquent la charge maximale qui peut être appliquée sur une seule dent. L'alignement entre deux ou plusieurs crémaillères est garanti uniquement pour l'exécution ZCR-A avec le module 1.0 - 1.5 - 2.0 - 4.0.

**DONNÉES TECHNIQUES**

Voir: Eléments de transmission (à la page -).

**EXÉCUTIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE**


Longueurs spéciales sur demande. Sur des longueurs spéciales, le maillage n'est pas garanti en cas d'alignement.



**ZCR**


Code	Description	Module M	L	L#	B	H	Fmax [N]	⚖️
552001	ZCR-0.5-250	0.5	251	251	8	8	99	19
552011	ZCR-1.0-150	1.0	166	156	15	15	372	49
552021	ZCR-1.0-250	1.0	265	256	15	15	372	80

# Longueur de la denture




**ZCR-A**

Code	Description	**non tradotto**	Fmax [N]	⚖️				
552201	ZCR-A-1.0-350	1	352	15	15	8 x 8	372	262
552211	ZCR-A-1.5-250	1.5	254	17	17	8 x 8	633	189
552221	ZCR-A-1.5-500	1.5	565	17	17	8 x 8	633	433
552231	ZCR-A-2.0-250	2	251	20	20	10 x 10	993	279
552241	ZCR-A-2.0-500	2	565	20	20	10 x 10	993	630
552251	ZCR-A-3.0-250	3	254	30	30	15 x 15	2234	630
552261	ZCR-A-3.0-500	3	500	30	30	15 x 15	2234	1256
552281	ZCR-A-4.0-1000	4	1018	20	28	10 x 10	1986	1250




## ZCR-PL

Code	Description	Module M	L	B	H	b1	Fmax [N]	⚖️
552101	ZCR-1.0-150-PL	1.0	151	15	15.5	25.5	372	36
552111	ZCR-1.0-250-PL	1.0	248	15	15.5	25.5	372	58



## ZCR-PD

Code	Description	Module M	L	B	H	h1	Fmax [N]	⚖️
552121	ZCR-1.0-150-PD	1.0	151	15	15.5	26.5	372	34
552131	ZCR-1.0-250-PD	1.0	248	15	15.5	26.5	372	55



## ZCR-T

Code	Description	Module M	L	B	H	h1	Fmax [N]	⚖️
552141	ZCR-1.0-150-T	1.0	151	15	13	4	372	26
552151	ZCR-1.0-250-T	1.0	248	15	13	4	372	42