



POIGNÉE DÉBRAYABLE ET ECROUS-PAPILLON

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur gris-noire, finition mate.

LEVIER À CAME

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de verre, couleur noire, finition mate.

Bague de réglage moletée en SUPER-technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire.

DOUILLE ENTRETOISE

SUPER-technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

ÉCROU AUTOBLOQUANT

Acier INOX AISI 316.

EXÉCUTIONS STANDARDS

- **TCC-KS-ERX**: poignée débrayable avec tige filetée en acier INOX AISI 303, extrémité à bout émoussé selon le tableau UNI 947 : ISO 4753 (voir les Données techniques à la page A-11), avec bouton de reprise en noir.
- **TCC-KS-EWN**: ecrous-papillon de serrage avec tige filetée en acier INOX AISI 303, extrémité à bout émoussé selon le tableau UNI 947 : ISO 4753 (voir les Données techniques à la page A-11), avec calotte en noir.
- **TCC-KS-LAC**: levier à came avec goujon fileté en acier INOX AISI 303, extrémité chanfreinée UNI 947 : ISO 4753 (voir Données techniques à la page A-11).




CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS


Le kit de serrage pour TCC, composé d'une douille entretoise, d'une douille de serrage ou d'un levier à came et d'un écrou-papillon, est utilisé lorsqu'un serrage fréquent est nécessaire.

Le kit avec levier à came LAC permet un serrage rapide et efficace en un seul geste. En effet, la bague moletée à la base permet à la fois de régler la force de serrage exercée et de bloquer le levier dans la position souhaitée (pour l'utilisation correcte du levier, voir page - du catalogue).



ELESA Original design





TCC-KS-ERX



Code	Description	d	R	L	H	H1	d1	h2	l	Pour TCC	⚖
600509-C1	TCC-KS-ERX.30-SST-p-M6x30-C1	M6	30	37.5	30	33.5	6.3	8	30	TCC-18	19
600519-C1	TCC-KS-ERX.44-SST-p-M6x30-C1	M6	44	52	32.5	36	6.3	8	30	TCC-18	21
600525-C1	TCC-KS-ERX.63-SST-p-M6x30-C1	M6	63	72.5	43	47	6.3	8	30	TCC-18	31
600541-C1	TCC-KS-ERX.63-SST-p-M8x40-C1	M8	63	72.5	43	47	8.3	12	40	TCC-30	43
600557-C1	TCC-KS-ERX.78-SST-p-M8x40-C1	M8	78	89.5	54	58	8.3	12	40	TCC-30	62

TCC-KS-EWN



Code	Description	d	D	L	d1	h2	l	Pour TCC	⚖
600607-C1	TCC-KS-EWN.48-SST-p-M6x30-C1	M6	47	24	6.3	8	30	TCC-18	20
600619-C1	TCC-KS-EWN.55-SST-p-M8x40-C1	M8	55	28	8.3	12	40	TCC-30	37

TCC-KS-LAC



Code	Description	d	R	D	hmin	hmax	d1	h2	l	x	Pour TCC	⚖
600651-C9	TCC-KS-LAC.80-SST-p-M8x50-R-C9	M8	79	26.5	26.5	28	8.3	18	50	1	TCC-30	76