



MATERIALE

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

ESECUZIONI STANDARD


- **BAG2-120-A**: viti M10, dadi e rondelle in acciaio zincato.
- **BAG2-120-SST**: viti M10, dadi e rondelle in acciaio INOX AISI 304.

MONTAGGIO SU ELEMENTI DI LIVELLAMENTO


I due appoggi della base sono forniti di boccole in ottone, foro passante filettato per l'avvitamento dello stelo dell'elemento di livellamento serie LS.A (vedi pag. 798), LV.A (vedi pag. 804), LV.F (vedi pag. 818).

CARATTERISTICHE

Le forme arrotondate con un'estetica moderna ed elegante garantiscono la massima pulibilità in caso di caduta di liquidi o polvere dall'alto. Coppia massima per il serraggio delle viti 35 Nm.




Carico di sfilamento
P = 2000 N



Carico statico max.
P = 9800 N

Valori rilevati con coppia di serraggio 35 Nm



BAG2-120

Codice	Descrizione	d Tubo (mm)	d Tubo (GAS)	d1 Tubo (mm)	d1 Tubo (GAS)	△
419620	BAG2-120-42-42-A	42.4	1"1/4	42.4	1"1/4	740
419618	BAG2-120-48-42-A	48.3	1"1/2	42.4	1"1/4	730
419616	BAG2-120-48-48-A	48.3	1"1/2	48.3	1"1/2	720
419614	BAG2-120-60-42-A	60.3	2"	42.4	1"1/4	710
419612	BAG2-120-60-48-A	60.3	2"	48.3	1"1/2	700

BAG2-120-SST

Codice	Descrizione	△
419621	BAG2-120-42-42-SST	740
419619	BAG2-120-48-42-SST	730
419617	BAG2-120-48-48-SST	720
419615	BAG2-120-60-42-SST	710
419613	BAG2-120-60-48-SST	700