

MATERIALE

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

ESECUZIONI STANDARD


- **BAG2-180-A**: viti M10, dadi e rondelle in acciaio zincato.
- **BAG2-180-SST**: viti M10, dadi e rondelle in acciaio INOX AISI 304.

MONTAGGIO SU ELEMENTI DI LIVELLAMENTO


I due appoggi della base sono forniti di boccole in ottone, foro passante filettato per l'avvitamento dello stelo dell'elemento di livellamento serie LS.A (vedi pag. 798), LV.A (vedi pag. 804), LV.F (vedi pag. 818).

CARATTERISTICHE

Le forme arrotondate con un'estetica moderna ed elegante garantiscono la massima pulibilità in caso di caduta di liquidi o polvere dall'alto. Coppia massima per il serraggio delle viti 35 Nm.




Carico di sfilamento
P = 2000 N



Carico statico max.
P = 9800 N

Valori rilevati con coppia di serraggio 35 Nm



BAG2-180

Codice	Descrizione	d Tubo (mm)	d Tubo (GAS)	d1 Tubo (mm)	d1 Tubo (GAS)	⚖
419630	BAG2-180-42-42-A	42.4	1"1/4	42.4	1"1/4	720
419628	BAG2-180-48-42-A	48.3	1"1/2	42.4	1"1/4	710
419626	BAG2-180-48-48-A	48.3	1"1/2	48.3	1"1/2	700
419624	BAG2-180-60-42-A	60.3	2"	42.4	1"1/4	690
419622	BAG2-180-60-48-A	60.3	2"	48.3	1"1/2	680

BAG2-180-SST

Codice	Descrizione	⚖
419631	BAG2-180-42-42-SST	720
419629	BAG2-180-48-42-SST	710
419627	BAG2-180-48-48-SST	700
419625	BAG2-180-60-42-SST	690
419623	BAG2-180-60-48-SST	680