

RACCORD TUBULAIRES

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire RAL 9005 (C9) ou grise RAL 7040 (C33), résistante aux rayons UV, finition mate.

VIS ET ÉCROU (FOURNIS)

Vis à tête cylindrique à six pans creux en acier INOX AISI 304 avec traitement anti-grippage.

Écrou autobloquant en acier INOX AISI 304.

CARACTÉRISTIQUES

Raccords tubulaires avec base de fixation ayant un diamètre de 18 ± 0,2 et 30 ± 0,2 mm.

Pour les tubes de plus petit diamètre, on pourra utiliser la douille de réduction TCC-A (à commander séparément).

La vis de blocage « s » peut être remplacée par le kit TCC-KS.

DONNÉES TECHNIQUES







Les valeurs de résistance indiquées dans le tableau ont été mesurées lors d'essais en laboratoire à température ambiante, les vis étant serrées au couple conseillé « C# ».

ACCESSOIRES SUR DEMANDE (À COMMANDER SÉPARÉMENT)

- TCC-A (voir page -): douilles de réduction.
- TCC-KS (voir page -): kit de serrage.
- TCC-KV (voir page -): vis et écrous de serrage.
- GN 990 (voir page -): tubes de connexion.



ELESA Original design



C9 RAL9005 C33 RAL7040

INOX
STAINLESS
STEEL

Code	Description	d	L	B	H	d2	f±0.2	h1	h2	h3	l1	l3	l4	s	C# [Nm]	F1* [N]	M1** [Nm]	⚖
600141-C9	TCC-TB-18-C9	18	34.5	52	41	5.3	40	5	18	33.5	29	21	29	M6	5	1450	16	29
600141-C33	TCC-TB-18-C33	18	34.5	52	41	5.3	40	5	18	33.5	29	21	29	M6	5	1450	16	29
600241-C9	TCC-TB-30-C9	30	49.5	80	61.5	6.5	60	8	30	50	44.5	27	44	M8	12	1800	27	84
600241-C33	TCC-TB-30-C33	30	49.5	80	61.5	6.5	60	8	30	50	44.5	27	44	M8	12	1800	27	84

Couple conseillé pour le serrage des vis.

* Résistance au défilement du tube

** Résistance à la rotation du tube