

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

Accessoires pour oléodynamiques

MATIÈRE

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

Rondelle plate en caoutchouc synthétique NBR.

EXÉCUTIONS STANDARD

- TCD.: sans trou latéral.
- TCDF.: avec trou latéral d'échappement.

TEMPÉRATURE MAXIMUM D'EXERCICE EN CONTINU

100°C.

SYMBOLE GRAPHIQUE "REPLISSAGE"


Selon les normes DIN.

DONNÉES TECHNIQUES

Le couple de serrage conseillé en tableau assure une parfaite étanchéité en retenant le joint en position correcte.



ELESA Original design



TCD.		TCDF.		d	h	s	L	M	Couple de serrage [Nm]	⚖
Code	Description	Code	Description							
58551	TCD.10x1.5	58651	TCDF.10x1.5	M10x1.5	9	19	16	15	4+5	4
58553	TCD.12x1.5	58653	TCDF.12x1.5	M12x1.5	9	19	16	15	6+8	4
58555	TCD.14x1.5	58655	TCDF.14x1.5	M14x1.5	9	19	16	15	6+8	5
58557	TCD.16x1.5	58657	TCDF.16x1.5	M16x1.5	9	22	16	17	8+10	7
58559	TCD.18x1.5	58659	TCDF.18x1.5	M18x1.5	11	26	18	20.5	8+10	8
58561	TCD.20x1.5	58661	TCDF.20x1.5	M20x1.5	11	26	18	20.5	8+10	8
58563	TCD.22x1.5	58663	TCDF.22x1.5	M22x1.5	12	32	20	25	10+12	12
58565	TCD.25x1.5	58665	TCDF.25x1.5	M25x1.5	12	32	20	25	10+12	12
58569	TCD.26x1.5	58681	TCDF.26x1.5	M26x1.5	12	32	20	25	10+12	14
58567	TCD.35x1.5	58667	TCDF.35x1.5	M35x1.5	13	38	22	31	15+18	15
58571	TCD.40x1.5	58683	TCDF.40x1.5	M40x1.5	14	46	24	38	15+18	20
58591	TCD.1/8	58669	TCDF.1/8	G 1/8	9	19	16	15	4+6	4
58601	TCD.1/4	58671	TCDF.1/4	G 1/4	9	19	16	15	4+6	4
58611	TCD.3/8	58673	TCDF.3/8	G 3/8	9	22	16	17	8+10	5
58621	TCD.1/2	58675	TCDF.1/2	G 1/2	11	26	18	20.5	8+10	8
58631	TCD.3/4	58677	TCDF.3/4	G 3/4	12	32	20	25	10+12	14
58641	TCD.1	58679	TCDF.1	G 1	13	38	22	31	12+15	18
58643	TCD.1¼	58685	TCDF.1¼	G1 1/4	14	46	24	38	15+18	20
58645	TCD.1½	58687	TCDF.1½	G1 1/2	15	55	26	46	15+18	24