

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

MATERIALE

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

ESECUZIONI STANDARD


- **BAS3-A**: viti M10, dadi e rondelle in acciaio zincato.
- **BAS3-SST**: viti M10, dadi e rondelle in acciaio INOX AISI 304.

MONTAGGIO SU ELEMENTI DI LIVELLAMENTO


I tre appoggi della base sono forniti di boccole in ottone, foro passante filettato per l'avvitamento dello stelo dell'elemento di livellamento serie L.S.A (vedi pag. 798), L.V.A (vedi pag. 804), L.V.F (vedi pag. 818).

CARATTERISTICHE

Le forme arrotondate con un'estetica moderna ed elegante garantiscono la massima pulibilit  in caso di caduta di liquidi o polvere dall'alto. Coppia massima per il serraggio delle viti 35 Nm.



Valori rilevati con coppia di serraggio 35 Nm



BAS3

| Codice | Descrizione | d Tubo (mm) | d Tubo (GAS) | d Tubo (inch) | ⚖ |
|--------|--------------|-------------|--------------|---------------|-----|
| 419592 | BAS3-42-A | 42.4 | 1"1/4 | - | 800 |
| 419590 | BAS3-48-A | 48.3 | 1"1/2 | - | 790 |
| 419594 | BAS3-50-A | 50.8 | - | 2" | 800 |
| 419588 | BAS3-60-A | 60.3 | 2" | - | 770 |
| 419752 | BAS3-45x45-A | 45 | - | - | 795 |

BAS3-SST

| Codice | Descrizione | ⚖ |
|--------|----------------|-----|
| 419593 | BAS3-42-SST | 800 |
| 419591 | BAS3-48-SST | 790 |
| 419595 | BAS3-50-SST | 800 |
| 419589 | BAS3-60-SST | 770 |
| 419753 | BAS3-45x45-SST | 795 |

Piedini di livellamento e supporti