

MATIÈRE

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

Bracelet élastique en technopolymère à base acétalique (POM), couleur noire.

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ

OR en caoutchouc synthétique NBR.

Le siège pour le logement, en plus de garantir la prévention de la perte du O-ring, permet une étanchéité optimale même avec des couples de serrage minimaux.

CHAÎNETTE DE RETENUE

Câble à billes et terminaux d'accouplement en technopolymère à base acétalique (POM), couleur noire.

Anneau en acier INOX traité NERINOX.

Fixation de l'embout au moyen d'une vis autotaraudeuse ø4.8 mm UNI EN ISO 7050 ou vis M5 à tête évasée UNI EN ISO 10642.

TEMPÉRATURE MAXIMUM D'EXERCICE EN CONTINU

La température maximale de fonctionnement en continu pouvant être atteinte à l'intérieur du réservoir est de 100 °C.

La température maximale de fonctionnement en continu de l'environnement extérieur ne doit pas dépasser 60 °C.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

Adapté quand il est nécessaire d'éviter la perte du bouchon.

Le bracelet élastique, placé dans la rainure du bouchon prévue à cet effet, peut tourner librement.

L'anneau spiralé relie le bracelet élastique de retenue à la chaînette.

DONNÉES TECHNIQUES

Au cours de tests de laboratoire effectués avec de l'huile minérale type CB68 (selon ISO 3498), à 23°C pour un temps relativement limité, on a obtenues des valeurs de tenue à la pression supérieurs à 100 bar.


Dans tous les cas, il est conseillé de vérifier que les conditions réelles de fonctionnement soient convenables aux caractéristiques du produit en ce qui concerne la nature du fluide, la température de fonctionnement et le type d'application.

EXÉCUTIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE

- Chaînette de longueurs différentes.
- Bouchon avec câble de retenue CV-T (voir page -) en polyéthylène couleur noire.
- Bouchon avec câble de retenue en acier INOX GN 111 (voir page -), GN 111.2 (voir page -), GN 111.4 (voir page -).



ELESA Original design



Code	Description	d	h	s	D	L	R	ΔΔ
158217	THR.1/2-LP	G 1/2	11	4	32	29	26	15
158218	THR.3/4-LP	G 3/4	12	5	37	32.5	28.5	23
158219	THR.1-LP	G 1	13	6	44	36	32	30