



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19

MATERIALE

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero o grigio RAL 7040 (C33), finitura mat.

BMS.EH - BMS.A: attuatore in tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

MOLLE, VITE E RONDELLA

Acciaio INOX.

ESECUZIONI STANDARD

Il blocco porta è composto da un elemento con dente di ritegno a molla ed un elemento di riscontro.

- **BMS**: blocco e sblocco a scatto.

BMS-100: forza di apertura 100 N.

BMS-250: forza di apertura 250 N.

- **BMS.L**: blocco a scatto, sblocco manuale a mezzo di levetta.

- **BMS.EH**: blocco a scatto, sblocco manuale a mezzo di chiave esagonale di 8 mm (non compresa nella fornitura), rotazione a 90°.

- **BMS.A**: blocco a scatto, sblocco manuale a mezzo di chiave a due alette in tecnopolimero a base poliammidica (PA) (compresa nella fornitura), rotazione a 90°.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Il blocco porta BMS (brevetto ELESA) consente la chiusura di porte a battente in modo rapido ed agevole.

Per l'installazione dei bloccaporta, utilizzare viti TCEI M4 (non comprese nella fornitura).



In appositi test di laboratorio il blocco porta ha mantenuto prestazioni invariate per oltre 20.000 cicli.


ESECUZIONE SPECIALE A RICHIESTA

Blocca porta in colore bianco simile RAL 9002.



ELESA Original design

**BMS
BMS.L****BMS.EH
BMS.A**





BMS				
Codice	Descrizione	Forza di chiusura [N]*	Forza di apertura [N]*	⚖
627001	BMS.32-25-CH4-100	60	100	23
627001-C33	BMS.32-25-CH4-100-C33	60	100	23
627003	BMS.32-25-CH4-250	60	250	23
627003-C33	BMS.32-25-CH4-250-C33	60	250	23

BMS.L				
Codice	Descrizione	Forza di chiusura [N]*	Resistenza all'apertura [N]	⚖
627006	BMS.L-32-25-CH4	25	2500	27
627006-C33	BMS.L-32-25-CH4-C33	25	2500	27

* Valori con riferimento all'installazione con interasse di 34 mm.

Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.





BMS.EH				
Codice	Descrizione	Forza di chiusura [N]*	Resistenza all'apertura [N]	⚖️
627004	BMS.EH-32-28-CH4	30	1200	23
627004-C33	BMS.EH-32-28-CH4-C33	30	1200	23

BMS.A				
Codice	Descrizione	Forza di chiusura [N]*	Resistenza all'apertura [N]	⚖️
627002	BMS.A-32-28-CH4	30	1200	23
627002-C33	BMS.A-32-28-CH4-C33	30	1200	23

4 * Valori con riferimento all'installazione con interasse di 34 mm.