


MATIÈRE
Polyéthylène (PE), couleur rouge.

EXÉCUTIONS STANDARDS
- **TX.**: sans joint d'étanchéité.
- **TX-G**: avec joint d'étanchéité à rondelle plate en caoutchouc synthétique NBR.

TEMPÉRATURE MAXIMUM D'EXERCICE EN CONTINU
60°C.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS
Le produit est utilisé dans les secteurs pneumatique et hydraulique comme protection contre la poussière et l'humidité.
La version TX-G est particulièrement adaptée aux applications sur des composants nécessitant une peinture, car la garniture plate en saillie permet de mieux couvrir le trou de lamage, ce qui minimise les fuites.



TX.		TX-G		d	h	D	L	d1	⚖
Code	Description	Code	Description						
437101	TX.8x1	437201	TX.8x1-G	M8x1	9.5	12.5	14.5	13	1.1
437103	TX.10x1	437203	TX.10x1-G	M10x1	10.5	15.5	14.5	16	0.9
437105	TX.12x1	437205	TX.12x1-G	M12x1	11	18.5	17	18.5	2.1
437107	TX.12x1.5	437207	TX.12x1.5-G	M12x1.5	9	16.5	16.5	18.5	1.8
437109	TX.14x1.5	437209	TX.14x1.5-G	M14x1.5	9.5	18.5	17	22	2.5
437111	TX.16x1.5	437211	TX.16x1.5-G	M16x1.5	9.5	22	17	23	2
437113	TX.18x1.5	437213	TX.18x1.5-G	M18x1.5	12.5	24.4	18.5	24	2.3
437115	TX.20x1.5	437215	TX.20x1.5-G	M20x1.5	14	26.5	18	26	2.6
437117	TX.20x2.5	437217	TX.20x2.5-G	M20x2.5	14	26.5	18	26	2.4
437119	TX.22x1.5	437219	TX.22x1.5-G	M22x1.5	14	28	18.5	29	3
437121	TX.24x1.5	437221	TX.24x1.5-G	M24x1.5	14	31.5	18.5	30	4
437123	TX.25x1.5	437223	TX.25x1.5-G	M25x1.5	14	31.5	18.5	30	3.4
437125	TX.26x1.5	437225	TX.26x1.5-G	M26x1.5	14	33	19	32.5	4
437151	TX.1/8	437251	TX.1/8-G	G 1/8	4	19	13	16	1.1
437153	TX.1/4	437253	TX.1/4-G	G 1/4	6.5	19	13	19	1.2
437155	TX.3/8	437255	TX.3/8-G	G 3/8	5.5	23	12	22.5	2
437157	TX.1/2	437257	TX.1/2-G	G 1/2	10.5	28	17.5	28	3.4
437159	TX.5/8	437259	TX.5/8-G	G 5/8	14	31.5	18.5	30	3.7
437161	TX.3/4	437261	TX.3/4-G	G 3/4	11	32.5	17	31	3.8
437163	TX.7/8	437263	TX.7/8-G	G 7/8	13.5	38	18	37	5
437165	TX.1	437265	TX.1-G	G 1	11	40	17	40	5.5
437167	TX.1-1/4	437267	TX.1-1/4-G	G1 1/4	15	50	21	50	9.5
437169	TX.1-1/2	437269	TX.1-1/2-G	G1 1/2	11	55	17	54	10
437171	TX.2	437271	TX.2-G	G 2	11	74	17.5	74	18
437173	TX.3	437273	TX.3-G	G 3	11.5	105	16.5	103	30