

MATERIALE

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero, finitura mat.

ESECUZIONI STANDARD

- **BT-HP-AV-p**: prigioniero filettato acciaio zincato lucido, estremità terminale smussata UNI EN ISO 4753 : 2012 (vedi Dati Tecnici a pag. A-11).
- **BT-HP-AV-SST-p**: prigioniero filettato acciaio INOX AISI 304, estremità terminale smussata UNI EN ISO 4753 : 2012 (vedi Dati Tecnici a pag. A-11).

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI


Le manopole scanalate imperdibili vengono utilizzate per fissare piastre di chiusura, carter o altro senza il rischio di perdita.

Questo è reso possibile dalla parte non filettata dello stelo, che consente alla manopola di rimanere ancorata (imperdibilità) al macchinario.

La cava nella parte superiore rende la manopola ideale quando è necessario effettuare un serraggio con un cacciavite a taglio da 6.5 mm (BT.12 e BT.16) o 10 mm (BT.20).



ELESA Original design



BT-HP-AV-p

Codice	Descrizione	D	L	d1	d2	d3 ±0.1	d4	l1	l2	l3	h	a1	a2	a3	⚖
5301	BT-HP.12-AV-p-M4x14	12	13	M4	9.5	3.1	4.5	14	5	2	4	3 + 5	6 + 10	9 + 15	4
5306	BT-HP.12-AV-p-M4x20	12	13	M4	9.5	3.1	4.5	20	5	2	4	3 + 5	6 + 10	9 + 15	6
5311	BT-HP.16-AV-p-M4x14	16	14	M4	11	3.1	4.5	14	5	2	5	3 + 5	6 + 10	9 + 15	5
5316	BT-HP.16-AV-p-M4x20	16	14	M4	11	3.1	4.5	20	5	2	5	3 + 5	6 + 10	9 + 15	7
5321	BT-HP.16-AV-p-M5x18	16	14	M5	11	4	5.5	18	6	2.5	5	4 + 6	8 + 12	12 + 18	7
5326	BT-HP.16-AV-p-M5x24	16	14	M5	11	4	5.5	24	6	2.5	5	4 + 6	8 + 12	12 + 18	8
5331	BT-HP.20-AV-p-M5x18	20	17	M5	11	4	5.5	18	6	2.5	6	4 + 6	8 + 12	12 + 18	9
5336	BT-HP.20-AV-p-M5x24	20	17	M5	11	4	5.5	24	6	2.5	6	4 + 6	8 + 12	12 + 18	10
5341	BT-HP.20-AV-p-M6x22	20	17	M6	11	4.7	6.5	22	8	3	6	5 + 8	10 + 16	15 + 24	10
5346	BT-HP.20-AV-p-M6x32	20	17	M6	11	4.7	6.5	32	8	3	6	5 + 8	10 + 16	15 + 24	12

BT-HP-AV-SST-p

INOX
STAINLESS
STEEL

Codice	Descrizione	D	L	d1	d2	d3 ±0.1	d4	l1	l2	l3	h	a1	a2	a3	⚖
105301	BT-HP.12-AV-SST-p-M4x14	12	13	M4	9.5	3.1	4.5	14	5	2	4	3 + 5	6 + 10	9 + 15	4
105306	BT-HP.12-AV-SST-p-M4x20	12	13	M4	9.5	3.1	4.5	20	5	2	4	3 + 5	6 + 10	9 + 15	6
105311	BT-HP.16-AV-SST-p-M4x14	16	14	M4	11	3.1	4.5	14	5	2	5	3 + 5	6 + 10	9 + 15	5
105316	BT-HP.16-AV-SST-p-M4x20	16	14	M4	11	3.1	4.5	20	5	2	5	3 + 5	6 + 10	9 + 15	7
105321	BT-HP.16-AV-SST-p-M5x18	16	14	M5	11	4	5.5	18	6	2.5	5	4 + 6	8 + 12	12 + 18	7
105326	BT-HP.16-AV-SST-p-M5x24	16	14	M5	11	4	5.5	24	6	2.5	5	4 + 6	8 + 12	12 + 18	8
105331	BT-HP.20-AV-SST-p-M5x18	20	17	M5	11	4	5.5	18	6	2.5	6	4 + 6	8 + 12	12 + 18	9
105336	BT-HP.20-AV-SST-p-M5x24	20	17	M5	11	4	5.5	24	6	2.5	6	4 + 6	8 + 12	12 + 18	10
105341	BT-HP.20-AV-SST-p-M6x22	20	17	M6	11	4.7	6.5	22	8	3	6	5 + 8	10 + 16	15 + 24	10
105346	BT-HP.20-AV-SST-p-M6x32	20	17	M6	11	4.7	6.5	32	8	3	6	5 + 8	10 + 16	15 + 24	12