

MATERIALE



- Manopola in tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero, finitura mat.
- Prigioniero filettato in acciaio INOX AISI 303, estremità sferica.
- Spintore in tecnopolimero a base acetalica (POM), colore nero, finitura mat, fornito non montato.

CARATTERISTICHE E APPLICAZIONI

Le manopole BT-SST-p-SV consentono il bloccaggio di un componente evitando, grazie allo spintore, un contatto diretto del prigioniero con la superficie da bloccare.

La parte metallica, realizzata in acciaio INOX AISI 303, è adatta all'uso in ambienti che richiedono l'impiego di materiali resistenti alla corrosione.

Esempio di applicazione



ELESA Original design

INOX
STAINLESS
STEEL

Codice	Descrizione	D	d6g	L	d1	d2	d3	d4	l1	l2	l3	l4	l5	Δ
108645	BT.25-SST-p-M6x25-SV15	26	M6	19	16	15	15	4.5	25	8	3.5	7.5	5	17
108648	BT.25-SST-p-M6x35-SV15	26	M6	19	16	15	15	4.5	35	8	3.5	7.5	5	19
108649	BT.25-SST-p-M6x45-SV15	26	M6	19	16	15	15	4.5	45	8	3.5	7.5	5	21
108655	BT.25-SST-p-M6x25-SV18	26	M6	19	16	15	18	4.5	25	8	4	9	5	19
108658	BT.25-SST-p-M6x35-SV18	26	M6	19	16	15	18	4.5	35	8	4	9	5	21
108659	BT.25-SST-p-M6x45-SV18	26	M6	19	16	15	18	4.5	45	8	4	9	5	23
108665	BT.25-SST-p-M6x25-SV21	26	M6	19	16	15	21	4.5	25	8	5	10	5	20
108668	BT.25-SST-p-M6x35-SV21	26	M6	19	16	15	21	4.5	35	8	5	10	5	22
108669	BT.25-SST-p-M6x45-SV21	26	M6	19	16	15	21	4.5	45	8	5	10	5	24
108701	BT.32-SST-p-M8x30-SV18	32	M8	22	17	21	18	6	30	9	4	9	6	28
108703	BT.32-SST-p-M8x40-SV18	32	M8	22	17	21	18	6	40	9	4	9	6	31
108705	BT.32-SST-p-M8x50-SV18	32	M8	22	17	21	18	6	50	9	4	9	6	34
108711	BT.32-SST-p-M8x30-SV21	32	M8	22	17	21	21	6	30	9	5	10	6	29
108713	BT.32-SST-p-M8x40-SV21	32	M8	22	17	21	21	6	40	9	5	10	6	32
108715	BT.32-SST-p-M8x50-SV21	32	M8	22	17	21	21	6	50	9	5	10	6	35
108721	BT.32-SST-p-M8x30-SV25	32	M8	22	17	21	25	6	30	9	5.5	10.5	6	29
108723	BT.32-SST-p-M8x40-SV25	32	M8	22	17	21	25	6	40	9	5.5	10.5	6	32
108725	BT.32-SST-p-M8x50-SV25	32	M8	22	17	21	25	6	50	9	5.5	10.5	6	35
108731	BT.32-SST-p-M8x30-SV32	32	M8	22	17	21	32	6	30	9	6	11	6	30
108733	BT.32-SST-p-M8x40-SV32	32	M8	22	17	21	32	6	40	9	6	11	6	33
108735	BT.32-SST-p-M8x50-SV32	32	M8	22	17	21	32	6	50	9	6	11	6	36
108741	BT.32-SST-p-M8x30-SV40	32	M8	22	17	21	40	6	30	9	8	13	6	30
108743	BT.32-SST-p-M8x40-SV40	32	M8	22	17	21	40	6	40	9	8	13	6	33
108745	BT.32-SST-p-M8x50-SV40	32	M8	22	17	21	40	6	50	9	8	13	6	36
108801	BT.40-SST-p-M10x35-SV21	40	M10	27	19	25	21	8	35	13	4	10	7.5	48
108803	BT.40-SST-p-M10x45-SV21	40	M10	27	19	25	21	8	45	13	4	10	7.5	55
108805	BT.40-SST-p-M10x55-SV21	40	M10	27	19	25	21	8	55	13	4	10	7.5	53
108811	BT.40-SST-p-M10x35-SV25	40	M10	27	19	25	25	8	35	13	4.5	10.5	7.5	48
108813	BT.40-SST-p-M10x45-SV25	40	M10	27	19	25	25	8	45	13	4.5	10.5	7.5	54
108815	BT.40-SST-p-M10x55-SV25	40	M10	27	19	25	25	8	55	13	4.5	10.5	7.5	53
108821	BT.40-SST-p-M10x35-SV32	40	M10	27	19	25	32	8	35	13	5	11	7.5	53
108823	BT.40-SST-p-M10x45-SV32	40	M10	27	19	25	32	8	45	13	5	11	7.5	59
108825	BT.40-SST-p-M10x55-SV32	40	M10	27	19	25	32	8	55	13	5	11	7.5	57
108831	BT.40-SST-p-M10x35-SV40	40	M10	27	19	25	40	8	35	13	7	13	7.5	53
108833	BT.40-SST-p-M10x45-SV40	40	M10	27	19	25	40	8	45	13	7	13	7.5	59
108835	BT.40-SST-p-M10x55-SV40	40	M10	27	19	25	40	8	55	13	7	13	7.5	57